



Maxos Fusion

LL500Z BA SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Sølv

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør. Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Service-kode	Ja
Værditrappe	Specifikation
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Mekanik og armaturhus	
Samlet længde	309,4 mm
Samlet bredde	62,3 mm
Samlet højde	14,7 mm
Samlet diameter	0 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	15 x 62 x 309 mm

Materiale	Stål
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Farve på tilbehør	Sølv
Vinkel	-
Nettovægt (stykke)	0,370 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	LL500Z BA SI
Det fulde produktnavn	LL500Z BA SI
Full EOC	871869699835900

Maxos Fusion

Ordrekode	910925865358
Materialenr. (12NC)	910925865358
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696998359
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1

EAN/UPC – kasse	8718696998359
Produktseriekode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Målskitse

