



# Maxos fusion

## LL500Z BA SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Silver

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

### Produktdata

Allmän information	
Service tag	Ja
Värde trappa	Specifikation
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Mekanik och armaturhus	
Total längd	309,4 mm
Total bredd	62,3 mm
Total höjd	14,7 mm
Total diameter	0 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	15 x 62 x 309 mm

Material	Stål
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Tillbehörsfärg	Silver
Vinkel	-
Nettovikt (styck)	0,370 kg
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LL500Z BA SI
Fullständigt produktnamn	LL500Z BA SI
Full EOC	871869699835900

## Maxos fusion

Beställningsnummer	910925865358
Materialnummer (12NC)	910925865358
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696998359
Räknare - antal förpackningar per kartong	1

EAN/UPC - Hölje	8718696998359
Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

### Måttskiss

