



# FlexBlend, süllyesztett

## RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP

FlexBlend, süllyesztett, 26 W, 600x600 mm, CPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM  $\leq 3$ , CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

### Termék adatok

Általános információ		A fényforrás sugárzási szöge	
Cserélhető fényforrás	Nem	A fényforrás színe	940 semleges fehér
Előtétegyeségek száma	1 egység	Az optika típusa	Széles sugárzási szög
Előtét mellékelve	Igen	Lámpatest fényeloszlása	81° x 85°
Szervíz címke	Igen	Egységesített káprázási besorolás (CEN)	19
Lighting Technology	LED	<b>Működtetés és elektronika</b>	
Értéklétra	Teljesítmény	Bemeneti feszültség	220–240 V
Jótállási idő	5 év	Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
<b>Technikai adatok</b>		Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	- W W
Fényáram	3 600 lm	Átlagos CLO-teljesítményfelvétel	- W W
Telített vörös (R9)	>50	Induló áramlökés	22 A
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K	Indulási idő	0,282 ms
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	138 lm/W	Teljesítményfelvétel	26 W
Színvisszaadási index (CRI)	>90	Teljesítménytényező (tört)	0.9

## FlexBlend, süllyesztett

Csatlakoztatás	Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat
Kábel	-
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus)	24
Véletlen szerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Teljes harmonikus torzítás	20 %

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Előtét/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Vezérlőfelület	-
Állandó fénykibocsátás	Nem
Maximális szabályozási szint	1%

### Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Acél
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Rozsdamentes acél
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Strukturált optika
Teljes hossz	597 mm
Teljes szélesség	597 mm
Teljes magasság	60 mm
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	60 × 597 × 597 mm
Kompatibilis mennyezet vagy mennyezetre szerelhető tartozéktípus	Concealed profile ceiling version
Por és víz elleni védelem kódja	IP20/54 [Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Nettó tömeg (darab)	4,620 kg

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Fénybiológiai kockázat	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Színezegyzés normál szórása (McAdam-ellipszis)	SDCM≤3

### Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Az előtét meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,01 %
Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	5 %
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L85
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 100 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L80

### Fenntarthatósági adatok


Fenntarthatósági besorolás	Unclassified
Javítási kategória	C javítási osztály, a lámpatest meghajtóját szerviztechnikus kicserélheti. A szétszerelés és az összeszerelés során különös gondossággal kell eljárni, és speciális szerszámokra lehet szükség. Az alkatrészek és a dokumentáció meghatározott ideig érhető el.

### Termékadatok


A termék megrendelési neve	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP
Teljes terméknév	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP
Full EOC	871951410306100
Rendelési kód	10306100
Cikkszám (12NC)	910925867044
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514103061
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514103061
Terméksalád kódja	RC340B [FLEXBLEND RECESSED, module 600]

# FlexBlend, süllyesztett

## Méretezett rajza



## Fotometriai adatok



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867044

