



- V, Black

Philips FlexBlend on pinta- ja ripustusasennettavien valaisimien monipuolinen tuoteperhe, joka täydentää upotettavien FlexBlend-valaisimien valikoimaa. Valaisinmallisto tarjoaa toimistoon sopivia valaistusratkaisuja, jotka maksavat itsensä takaisin nopeasti. Pinta-asennettujen ja ripustettavien valaisimien mallisto sopii toimiston erilaisiin tiloihin, kuten avokonttoriin, käytäville, auloihin ja neuvotteluhuoneisiin. FlexBlend voidaan asentaa joko erillisenä valaisimena tai valojonoon. Valaisimessa on integroitu ohjainlaite. FlexBlend on skaalautuva ja päivitettävä, ja se voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään (kuten Interactiin) silloin, kun se parhaiten sopii. Tämä tekee valaisimesta erinomaisen vaihtoehdon niin uusiin asennuksiin kuin saneerausprojekteihinkin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vettä vastaan. Tämä on otettava huomioon asennuspaikan valinnassa.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat vedelle, Philips/Signify ei voi taata turvallisuutta, ja tuotetakuu raukeaa.

Yleistä tietoa

Huoltotunniste	Kyllä
Arvoasteikko	Tehokas

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	- V
Verkkotaajuus	- Hz
Suojausluokka IEC	-

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	SP340Z CP BK
Tuoteversion nimi	SP340Z CP BK
EOC-koodi	871951410604800
12NC-koodi	910925867345
12NC-koodi	910925867345
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514106048
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8719514106048
Tuoteperheen koodi	SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaiskorkeus	70 mm
Materiaali	Polykarbonaatti
Suojausluokan koodi	-
Iskunkestävyysluokka	-
Lisävarusteen väri	Black
Kulma	-
Nettopaino	0,360 kg

Dokumentaatio

Dokumentit ja todistukset	Dokumentin nimi	Lataa
Tender text	Tender_Text_910925867345_fi_FI.txt	Lataa 

