



# FlexBlend, ripustettava

## SP340Z CP BK

SP340Z | FLEXBLEND S&S ACCESSORIES, - V, Black

Philips FlexBlend on pinta- ja ripustusasennettävien valaisimien monipuolinen tuoteperhe, joka täydentää upotettavien FlexBlend-valaisimien valikoimaa. Valaisinmallisto tarjoaa toimistoon sopivia valaistusratkaisuja, jotka maksavat itsensä takaisin nopeasti. Pinta-asennettujen ja ripustettavien valaisimien mallisto sopii toimiston erilaisiin tiloihin, kuten avokonttoriin, käytäville, auloihin ja neuvotteluhuoneisiin. FlexBlend voidaan asentaa joko erillisenä valaisimena tai valojoonoon. Valaisimessa on integroitu ohjainlaite. FlexBlend on skaalautuva ja päivitettävä, ja se voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään (kuten Interactiin) silloin, kun se parhaiten sopii. Tämä tekee valaisimesta erinomaisen vaihtoehdon niin uusiin asennuksiin kuin saneerausprojekteihin.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vettä vastaan. Tämä on otettava huomioon asennuspaikan valinnassa.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat vedelle, Philips/Signify ei voi taata turvallisuutta, ja tuotetakuu raukeaa.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Verkkotaajuus	- Hz
Huoltotunniste	Kyllä	Suojausluokka IEC	-
Arvoasteikko	Tehokas	<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
<b>Käyttö- ja sähkö tiedot</b>		Kokonaiskorkeus	70 mm
Tulojännite	- V	Materiaali	Polykarbonaatti

## FlexBlend, ripustettava

Suojausluokan koodi	-
Iskunkestävyyssuokka	-
Lisävarusteen väri	Black
Kulma	-
Nettopaino	0,360 kg

### Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

### Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	SP340Z CP BK
-------------------	--------------

Tuoteversion nimi	SP340Z CP BK
EOC-koodi	871951410604800
12NC-koodi	910925867345
12NC-koodi	910925867345
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514106048
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8719514106048
Tuoteperheen koodi	SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

