



## - V, White

Philips FlexBlend on pinta- ja ripustusasennettavien valaisimien monipuolinen tuoteperhe, joka täydentää upotettavien FlexBlend-valaisimien valikoimaa. Valaisinmallisto tarjoaa toimistoon sopivia valaistusratkaisuja, jotka maksavat itsensä takaisin nopeasti. Pinta-asennettujen ja ripustettavien valaisimien mallisto sopii toimiston erilaisiin tiloihin, kuten avokonttoriin, käytäville, auloihin ja neuvotteluhuoneisiin. FlexBlend voidaan asentaa joko erillisenä valaisimena tai valojonoon. Valaisimessa on integroitu ohjainlaite. FlexBlend on skaalautuva ja päivitettävä, ja se voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään (kuten Interactiin) silloin, kun se parhaiten sopii. Tämä tekee valaisimesta erinomaisen vaihtoehdon niin uusiin asennuksiin kuin saneerausprojekteihin.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vettä vastaan. Tämä on otettava huomioon asennuspaikan valinnassa.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat vedelle, Philips/Signify ei voi taata turvallisuutta, ja tuotetakuu raukeaa.

Yleistä tietoa

|                |         |
|----------------|---------|
| Huoltotunniste | Kyllä   |
| Arvoasteikko   | Tehokas |

Käyttö- ja sähkö tiedot

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tulojännite       | - V  |
| Verkkotaajuus     | - Hz |
| Suojausluokka IEC | -    |

Mekaaniset tiedot ja runko

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Kokonaispituus       | 1 500 mm          |
| Materiaali           | Ruostumaton teräs |
| Suojausluokan koodi  | -                 |
| Iskunkestävyysluokka | -                 |
| Lisävarusteen väri   | White             |
| Kulma                | -                 |
| Nettopaino           | 0,350 kg          |

Dokumentaatio

|                           |                                    |                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumentit ja todistukset | Dokumentin nimi                    | Lataa                                                                                                       |
| Tender text               | Tender_Text_910925867359_fi_FI.txt | <a href="#">Lataa</a>  |

Merkinnät ja luokitukset

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| CE-merkintä               | Kyllä |
| RoHS-direktiivin mukainen | Kyllä |

Tuotetiedot

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Tuoteversion nimi                | SP340Z SMT L1500 WH                |
| Tuoteversion nimi                | SP340Z SMT L1500 WH                |
| EOC-koodi                        | 871951410618500                    |
| 12NC-koodi                       | 910925867359                       |
| 12NC-koodi                       | 910925867359                       |
| Pakkauksia laatikossa            | 1                                  |
| Tuotepakkauksen EAN-koodi        | 8719514106185                      |
| Tuotepakkausten määrä laatikossa | 1                                  |
| Laatikon EAN-koodi               | 8719514106185                      |
| Tuoteperheen koodi               | SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES] |

