

## SP340Z EP WH

910925867436



## - V, Fehér

A Philips FlexBlend a felületre szerelt és függesztett lámpatestek vonzó családja, a süllyesztett Flexblend mellett. Ezzel a lámpatestcsaláddal az épületek tulajdonosai fejleszthetik a világítástechnikai rendszerek működését, és kevesebb mint 3–4 év megtérülési idő mellett kínálhatnak az irodai elvárásoknak megfelelő világítástechnikát. A FlexBlend a kialakítás alakíthatóságával nyújtja a szükséges rugalmasságot. Így a lámpatestek könnyen felszerelhetők a helyszínen, bármely pillanatban. Még ha a mai lámpatest függesztett is, holnap ez a helyszínen átalakítható felületre szerelt berendezéssé. És fordítva. A felületre szerelt és függesztett lámpatestcsalád számos különböző irodai térben használható, így például egyterű irodákban, folyosókon, recepciókon és tárgyalótermekben. A FlexBlend sorokban és önálló egységként is kapható, ugyanazt a világítástechnikai modult használva.

Ez lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy most önálló egységként használják a FlexBlend terméket, holnap pedig sorként. A szabályzó be van építve a lámpatestbe. Mivel a világítástechnológia gyorsan változik, az ideális világítási megoldás fel van készítve az innovációk fogadására, amelyekkel tovább optimalizálható a világítási rendszerek működtetése. Ezért a FlexBlend minden csatlakoztatási és időtálló lehetőséget támogat. A System Ready-világítóttestek összekapcsolhatók olyan világításkezelési rendszerekkel, mint a Philips SpaceWise; szoftveralapú világítási rendszerekkel, mint a vezetékes Interact Office (PoE) és a vezeték nélküli Interact Office; illetve a meglévő és a jövőben megjelenő érzékelőkkel is. Így a lámpatestcsalád időtálló: rendszerelem nélkül szállítható, és egy következő fázisban a helyszínen korszerűsíthető. Vonzó lehetőség új szerelésekhez és felújításokhoz is.

Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért erősen ajánlott, hogy megfelelően ellenőrizze a tervezett használati környezetét.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék biztonságos meghibásodását, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Általános információ

|              |              |
|--------------|--------------|
| Szervizcímke | Igen         |
| Értéklétra   | Teljesítmény |

Tanúsítvány és alkalmazási területek

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| CE jelölés                      | Igen |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek | Igen |

Működtetés és elektronika

|                     |      |
|---------------------|------|
| Bemeneti feszültség | - V  |
| Hálózati frekvencia | - Hz |
| IEC védelmi osztály | -    |

Termékadatok

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| A termék megrendelési neve          | SP340Z EP WH                       |
| Teljes terméknev                    | SP340Z EP WH                       |
| Full EOC                            | 871951410694900                    |
| Rendelési kód                       | 10694900                           |
| Cikkszám (12NC)                     | 910925867436                       |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                  |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8719514106949                      |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 1                                  |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8719514106949                      |
| Termékcsalád kódja                  | SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES] |

Mechanika és tokozás

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Teljes magasság                      | 70 mm        |
| Anyag                                | Polikarbonát |
| Por és víz elleni védelem kódja      | -            |
| Mech. behatások elleni védelem kódja | -            |
| A tartozék színe                     | Fehér        |
| Szög                                 | -            |
| Nettó tömeg (darab)                  | 0,250 kg     |

## Kapcsolódó dokumentumok

| [DOCUMENTS_CERTIFICATES] | Dokumentum neve                    | Letöltés                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tender text              | Tender_Text_910925867436_hu_HU.txt | <a href="#">Letöltés</a>  |

