

SP340Z EP BK

910925867438



- V, Black

Philips FlexBlend on pinta- ja ripustusasennettavien valaisimien monipuolinen tuoteperhe, joka täydentää upotettavien FlexBlend-valaisimien valikoimaa. Valaisinmallisto tarjoaa toimistoon sopivia valaistusratkaisuja, jotka maksavat itsensä takaisin nopeasti. Pinta-asennettujen ja ripustettavien valaisimien mallisto sopii toimiston erilaisiin tiloihin, kuten avokonttoriin, käytäville, auloihin ja neuvotteluhuoneisiin. FlexBlend voidaan asentaa joko erillisenä valaisimena tai valojonoon. Valaisimessa on integroitu ohjainlaite. FlexBlend on skaalautuva ja päivitettävä, ja se voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään (kuten Interactiin) silloin, kun se parhaiten sopii. Tämä tekee valaisimesta erinomaisen vaihtoehdon niin uusiin asennuksiin kuin saneerausprojekteihinkin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vettä vastaan. Tämä on otettava huomioon asennuspaikan valinnassa.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat vedelle, Philips/Signify ei voi taata turvallisuutta, ja tuotetakuu raukeaa.

Yleistä tietoa

Huoltotunniste	Kyllä
Arvoasteikko	Tehokas

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	- V
Verkkotaajuus	- Hz
Suojausluokka IEC	-

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	SP340Z EP BK
Tuoteversion nimi	SP340Z EP BK
EOC-koodi	871951410696300
12NC-koodi	910925867438
12NC-koodi	910925867438
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514106963
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8719514106963
Tuoteperheen koodi	SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaiskorkeus	70 mm
Materiaali	Polykarbonaatti
Suojausluokan koodi	-
Iskunkestävyysluokka	-
Lisävarusteen väri	Black
Kulma	-
Nettopaino	0,250 kg

Dokumentaatio

Dokumentit ja todistukset	Dokumentin nimi	Lataa
Tender text	Tender_Text_910925867438_fi_FI.txt	Lataa 

