



FlexBlend nedpendlad

SP340Z EPESS WH

SP340Z | FLEXBLEND S&S ACCESSORIES, - V, Vit

Philips FlexBlend är en attraktiv serie utanpåliggande och nedpendlade armaturer i anslutning till infälld FlexBlend. Armaturserien gör det möjligt för fastighetsägare att erbjuda kontorsbelysning med en avkastning på investeringen på mindre än tre till fyra år. FlexBlend ger den flexibilitet som krävs tack vare att designen är anpassningsbar. Detta gör att armaturerna enkelt kan installeras på plats, när som helst. Även om armaturen idag är nedpendlad kan den imorgon anpassas till en utanpåliggande installation i lokalen – och tvärtom. Den utanpåliggande och nedpendlade armaturserien passar för många olika kontorsmiljöer som kontor med öppen planlösning, korridorer, receptioner och konferensrum. FlexBlend erbjuds både som fristående och med möjlighet till att skapa ljusrader, från en dag till nästa, med samma belysningsmodul. Styrenheten är inbyggd i armaturen. När tekniken förändras snabbt förväntas även den perfekta belysningslösningen vara redo att integreras med innovationer som kan optimera verksamheten ännu mer. Därför har FlexBlend alla anslutningsmöjligheter och framtidssäkra alternativ tillgängliga. Armaturen kan paras ihop med system för belysningshantering som Philips SpaceWise och programvarubaserade belysningssystem som Interact Office Wired (PoE) och Interact Office Wireless och/eller befintliga och kommande sensorinnovationer. Armaturserien är därför redo för framtiden och kan levereras utan någon systemkomponent, och i nästa fas, på platsen som ska uppgraderas. En attraktiv möjlighet för nya installationer och renoveringar.

Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla

Produktdata

FlexBlend nedpendlad

Allmän information

| | |
|--------------|-----------|
| Service tag | Ja |
| Värde trappa | Prestanda |

Drift och elektricitet

| | |
|-----------------|------|
| Ingångsspänning | - V |
| Line Frequency | - Hz |
| Skyddsklass IEC | - |

Mekanik och armaturhus

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Total höjd | 70 mm |
| Material | Polykarbonat |
| Kod för kapslingsklass | - |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | - |
| Tillbehörsfärg | Vit |
| Vinkel | - |
| Nettovikt (styck) | 0,250 kg |

Användning och godkännande

| | |
|--------------------|----|
| CE-märkning | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |

Produktdata

| | |
|---|------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn | SP340Z EPESS WH |
| Fullständigt produktnamn | SP340Z EPESS WH |
| Full EOC | 871951410698700 |
| Beställningsnummer | 910925867440 |
| Materialnummer (12NC) | 910925867440 |
| Räknare – antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8719514106987 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 1 |
| EAN/UPC - Hölje | 8719514106987 |
| Produktfamiljskod | SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES] |

