



KeyLine, em superfície e suspensa

SP350Z EP WH

SP350Z | KeyLine, - V, Branco

Hoje em dia, muitos proprietários e designers de iluminação de escritórios preferem as linhas de luz. A razão é simples: não só as linhas de luz apresentam um design minimalista, como também oferecem mais opções e flexibilidade. Linhas e luminárias curtas ou longas, luminárias autônomas, formas diferentes e até uma diversidade de cores; tudo é possível. E com a gama KeyLine, todas estas vantagens são fornecidas a um preço competitivo, sem deixar de cumprir as normas de iluminação para escritórios. A KeyLine é uma excelente gama de linhas de luz com um design estreito e minimalista e elevado fluxo luminoso para iluminar os espaços de escritórios mais brilhantes. Com níveis baixos e confortáveis de encandeamento também é suave para os olhos e cumpre a norma UGR19. Isto torna a KeyLine ideal para as aplicações lineares, bem como para luminárias autônomas suspensas ou montadas em superfície. Uma gama que oferece a máxima flexibilidade e possibilidades ilimitadas. A flexibilidade do design da gama KeyLine é visível na forma de diferentes comprimentos, cores e fluxos luminosos, incluindo formas em L, bem como linhas retas. Tudo com elevada eficiência até 130 lm/W e a opção de atualizar a conectividade e o controlo sem fios. Juntamos a tudo isto um preço atrativo e a KeyLine também lhe permite desfrutar de um excelente valor que assegura um excecional custo total de propriedade.

Avisos e Segurança

- As luminárias KeyLine têm uma classificação IP20 e não estão protegidas contra a entrada de água. Recomendamos vivamente que se comprove a adequação do ambiente de instalação.
- Se, não obstante a advertência da classificação IP20, entrar água nas luminárias, a Philips e a Signify não podem garantir a segurança nem evitar a ocorrência de falhas. Neste caso, a garantia do produto não se aplica e será anulada.

Dados do produto

KeyLine, em superfície e suspensa

Informações gerais	
Escala de valor	Performance
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	- V
Frequência de linha	- Hz
Classe de proteção IEC	-
Características mecânicas e compartimento	
Comprimento global	70 mm
Largura total	2,5 mm
Altura total	70 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	70 x 3 x 70 mm
Material	Aço
Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	-
Cor do acessório	Branco
Ângulo	-
Peso líquido (Peça)	0,225 kg

Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SP350Z EP WH
Nome do produto completo	SP350Z EP WH
Código do produto completo	871951462405400
Código de encomenda	62405400
N.º material (12NC)	910925868341
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514624054
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8719514624054
Código da família de produtos	SP350Z [KeyLine]

