



KeyLine, povrchové a závesné

SP350Z EP BK

SP350Z | KeyLine, – V, Čierna

V súčasnosti mnohí majitelia kancelárií a dizajnéri kancelárskeho osvetlenia uprednostňujú línie svetla. Dôvod je jednoduchý. Nielenže majú takéto svietidlá minimalistický dizajn, ale zároveň ponúkajú aj oveľa väčšiu možnosť výberu a sú flexibilnejšie. Možné je všetko: krátke alebo dlhé línie, samostatné svietidlá, rôzne optiky vrátane asymetrických, rôzne tvary aj rôzne farby. A s KeyLine prichádzajú všetky tieto výhody za konkurencieschopnú cenu, pričom sú stále v súlade s normami kancelárskeho osvetlenia. KeyLine je vynikajúci rad svetelných línií s tenkým, minimalistickým dizajnom a vysokým svetelným tokom na osvetlenie tých najjasnejších kancelárskych priestorov. Ale vďaka pohodlnej nízkej úrovni oslnenia je tiež nenáročný na oči a vyhovuje norme UGR19. Vďaka tomu je KeyLine ideálny pre lineárne aplikácie, ako aj samostatné závesné alebo prisadené svietidlá (príslušenstvo je potrebné objednať samostatne). Rad, ktorý ponúka maximálnu flexibilitu a neobmedzené možnosti. Flexibilita dizajnu KeyLine prichádza v podobe rôznych dĺžok, farieb a svetelných výstupov – vrátane tvarov L, ako aj rovných línií. Všetky svietidlá sa vyznačujú vysokou účinnosťou až do 142 lm/W a majú možnosť rozšírenia o bezdrôtovú konektivitu a ovládanie. Pridajte k tomu atraktívnu cenu a uvidíte, že svetlá KeyLine ponúkajú veľkú pridanú hodnotu s vynikajúcimi celkovými nákladmi na vlastníctvo.

Varovanie a ochrana

- Svietidlá KeyLine majú krytie IP20 a nie sú chránené pred vniknutím vody. Dôrazne odporúčame kontrolu vhodnosti prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať.
- V prípade, že sú aj napriek upozorneniu na krytie IPX0 svietidlá vystavené vniknutiu vody spoločnosti Philips a Signify nemôžu garantovať bezpečnosť ani zabrániť poruche. V tomto prípade sa na výrobok záruka nevzťahuje a stráca platnosť.

Údaje o produkte

KeyLine, povrchové a závesné

Všeobecné informácie

Hodnotový rebríček	Výkon
--------------------	-------

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	- V
Sieťová frekvencia	- Hz
Trieda ochrany IEC	-

Mechanické časti a teleso

Celková dĺžka	70 mm
Celková šírka	2,5 mm
Celková výška	70 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	70 x 3 x 70 mm
Materiál	Oceľ
Krytie IP	-
Kód krytia IP (mechanický náraz)	-
Farba príslušenstva	Čierna
Uhol	-
Čistá hmotnosť (kus)	0,225 kg

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	SP350Z EP BK
Úplný názov produktu	SP350Z EP BK
Úplný kód produktu	871951462406100
Objednávkový kód	62406100
Č. materiálu (12NC)	910925868342
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514624061
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8719514624061
Kód radu produktov	SP350Z [KeyLine]

