



- V, Argent

De nos jours, de nombreux propriétaires de bureaux et concepteurs d'éclairage de bureau préfèrent les lignes lumineuses. La raison est simple. Les lignes lumineuses ne se contentent pas d'un design minimaliste ; elles offrent également beaucoup plus de choix et de flexibilité. Lignes et luminaires courts ou longs, luminaires autonomes, optiques différentes y compris asymétriques, formes différentes et même une variété de couleurs ; tout est possible. Et avec KeyLine, tous ces avantages sont proposés à un prix compétitif tout en respectant les normes d'éclairage des bureaux. KeyLine est une superbe gamme de lumières au design fin et minimaliste, avec un flux lumineux élevé pour éclairer les espaces de bureau les plus lumineux. Mais avec des niveaux d'éblouissement confortables et faibles, il est également agréable pour les yeux et conforme à la norme UGR19. Cela rend KeyLine idéal pour les applications linéaires, ainsi que pour les luminaires suspendus ou montés en surface autonomes (accessoires à commander séparément). Une gamme qui offre une flexibilité ultime et des possibilités illimitées. La flexibilité de conception de KeyLine se présente sous la forme de différentes longueurs, couleurs et puissances lumineuses, y compris des formes en L ainsi que des lignes droites. Le tout avec une haute efficacité allant jusqu'à 142 lm/W, et la possibilité de mise à niveau avec une connectivité et un contrôle sans fil. Ajoutez à cela des prix attractifs et avec KeyLine, vous pouvez également profiter d'un excellent rapport qualité-prix qui garantit un superbe coût total de possession.

Mises en garde et sécurité

- Les luminaires KeyLine répondent aux critères de classification IP20 et ne sont pas protégés contre les infiltrations d'eau. Nous recommandons vivement de vérifier si l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé est approprié.
- Si, malgré l'avertissement de la classification IPX0, les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips et Signify ne peuvent pas garantir la sécurité ou l'absence de pannes. Dans ce cas, la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Informations générales

Valeur ajoutée	Performance
----------------	-------------

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz
Classe de protection CEI	-

Mécanique et boîtier

Longueur totale	70 mm
Largeur totale	2,5 mm
Hauteur totale	70 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	70 x 3 x 70 mm
Matériaux	Acier
Indice de protection	-
Protection contre les chocs mécaniques	-
Couleur des accessoires	Argent

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Installation Instructions	KeyLine-InstallationInstruction.pdf	Téléchargements 

Angle	-
Poids net (pièce)	0,200 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	SP350Z EP SI
Nom de produit complet	SP350Z EP SI
Code EOC	871951462407800
Code de commande	62407800
Code 12NC	910925868343
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514624078
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514624078
Code famille de produits	SP350Z [KeyLine]