



# KeyLine, felületre szerelt és függesztett

## SP350Z EP SI

SP350Z | KeyLine, - V, Ezüst

Manapság sok irodaház-üzemeltető és világítástervező a fénycsövek mellett teszi le a voksát. Ennek oka egyszerű: a fénycsövek nemcsak minimalista formatervet, hanem nagyfokú rugalmasságot és sok lehetőséget is nyújtanak. Rövid és hosszú fénycsövek és lámpatestek, különálló lámpatestek, különféle optikájú (az aszimmetrikust is ideértve), különféle formájú vagy akár színű fénycsövek – a lehetőségek korlátlanok. A KeyLine ezeket az előnyöket versenyképes áron nyújtja, és megfelel az irodai világítási szabványoknak. A KeyLine a kiváló minőségű, karcsú, minimalista kialakítású és nagy fényáramú fénycsövek családja, amelyek nagy fényerővel világítják meg az irodai tereket. Szemkímélő, alacsony káprázási szintet biztosítanak, amely megfelel az UGR19 szabványnak. Mindez ideális választássá teszi őket lineáris alkalmazásokhoz, valamint önálló függesztett vagy felületre szerelt lámpatestekhez (a tartozékok külön rendelhetők). Ez a termékcsalád nagyfokú rugalmasságot és szinte végtelen lehetőségeket biztosít. A KeyLine fénycsövek különféle hosszban, színben és fényárammal kaphatók, ideértve az egyenes és L alakú formákat is. Mindegyik fénycső nagy, akár 142 lm/W-os hatékonyságot nyújt, és vezeték nélküli kapcsolattal és vezérléssel bővíthető. Ezenkívül az áruk is vonzó, így kiváló értéket és teljes élettartam alatti költséget biztosítanak.

### Figyelmeztetések és biztonság

- A KeyLine lámpatestek IP20 besorolásúak, azaz nem védettek a víz beszivárgása ellen, ezért érdemes ellenőrizni a tervezett használati környezet megfelelőségét.
- Ha az IPX0 besoroláshoz kapcsolódó figyelmeztetés ellenére a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips és a Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

### Termék adatok

## KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Általános információ	
Értéklétra	Teljesítmény
<b>Működtetés és elektronika</b>	
Bemeneti feszültség	- V
Hálózati frekvencia	- Hz
IEC védelmi osztály	-
<b>Mechanika és tokozás</b>	
Teljes hossz	70 mm
Teljes szélesség	2,5 mm
Teljes magasság	70 mm
Méreték (magasság x szélesség x mélység)	70 x 3 x 70 mm
Anyag	Acél
Por és víz elleni védelem kódja	-
Mech. behatások elleni védelem kódja	-
A tartozék színe	Ezüst
Szög	-
Nettó tömeg (darab)	0,200 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
<b>Termékadatok</b>	
A termék megrendelési neve	SP350Z EP SI
Teljes terméknév	SP350Z EP SI
Full EOC	871951462407800
Rendelési kód	62407800
Cikkszám (12NC)	910925868343
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514624078
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514624078
Terméksalád kódja	SP350Z [KeyLine]

