



- V, Srebrny

Obecnie wielu właścicieli biur i projektantów oświetlenia biurowego preferuje linie świetlne. Powód jest prosty. Linie świetlne mają nie tylko minimalistyczny design; oferują również znacznie większy wybór i elastyczność. Krótkie lub długie linie i oprawy, oprawy pojedyncze, różne kształty, a nawet różnorodność kolorów; wszystko jest możliwe. A dzięki KeyLine wszystkie te korzyści są dostępne w konkurencyjnej cenie, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami dotyczącymi oświetlenia biurowego. KeyLine to seria doskonałych linii świetlnych o smukłej, minimalistycznej konstrukcji i wysokim strumieniu świetlnym, które oświetlają przestrzenie biurowe. Ale dzięki odpowiedniemu, niskiemu poziomowi ośnienia jest również przyjemny dla oka i zgodny z wymaganiami normy (UGR19). To sprawia, że KeyLine idealnie nadaje się do zastosowań liniowych, a także pojedynczych opraw zwieszanych lub montowanych na powierzchni. Asortyment oferujący najwyższą elastyczność i nieograniczone możliwości. Elastyczność projektowania opraw KeyLine przejawia się w różnych długościach, kolorach i strumieniach świetlnych — w tym w kształcie litery L, a także w liniach prostych. Wszystkie z wysoką skutecznością do 130 lm/W i opcją rozbudowy o łączność bezprzewodową i sterowanie. Dodaj do tego atrakcyjną cenę, a dzięki KeyLine możesz również cieszyć się doskonałą wartością, która zapewnia szybki czas zwrotu inwestycji.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Oprawy KeyLine posiadają stopień ochrony IPX0 i nie są zabezpieczone przed wnikaniem wody. Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie, czy środowisko instalacji jest odpowiednie.
- Jeśli – pomimo ostrzeżenia o klasyfikacji IPX0 – oprawy są narażone na wnikanie wody, Philips i Signify nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa ani zapobiec awariom. W takim przypadku gwarancja na produkt nie obowiązuje i traci ważność.

Informacje ogólne

Tier	Wydajność
------	-----------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	- V
Częstotliwość linii	- Hz
Klasa ochrony IEC	-

Mechanika i korpus

Całkowita długość	70 mm
Całkowita szerokość	2,5 mm
Całkowita wysokość	70 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	70 x 3 x 70 mm
Materiał	Stal
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	-
Kolor akcesorium	Srebrny

Kąt	-
Waga netto (szt.)	0,200 kg

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	SP350Z EP SI
Pełna nazwa produktu	SP350Z EP SI
Full EOC	871951462407800
Kod zamówienia	62407800
Materiał Nr (12NC)	910925868343
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514624078
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8719514624078
Rodzina produktów	SP350Z [KeyLine]

Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty	Nazwa dokumentu	Pobierz
Tender text	Tender_Text_910925868343_pl_PL.txt	Pobierz 
Installation Instructions	KeyLine-InstallationInstruction.pdf	Pobierz 

