



- V, Gümüş

Günümüzde pek çok ofis sahibi ve ofis aydınlatma tasarımcısı ışık hatlarını tercih ediyor. Sebebi basit. Işık hatları yalnızca sade tasarıma sahip değildir, aynı zamanda çok daha fazla seçenek ve esneklik sunar. Kısa veya uzun hatlar ve aydınlatma lambaları, bağımsız aydınlatma lambaları, asimetrik ve farklı optikler, farklı şekiller ve hatta çeşitli renkler dahil olmak üzere her şey mümkün. KeyLine ile tüm bu avantajlar rekabetçi bir fiyata sunuluyor ve ofis aydınlatma normlarına da uyum sağlanıyor. KeyLine; ince, sade tasarıma ve yüksek lümen çıkışına sahip mükemmel bir ışık hattı serisi olup ofis alanlarını en aydınlık şekilde aydınlatır. Ancak konforlu, düşük parlama seviyeleriyle göze de hitap ediyor ve UGR19'a uyuyor. Bu sayede KeyLine, hem doğrusal uygulamalar hem de bağımsız askılı veya yüzeye monte lambalar için idealdir (aksesuarlar ayrı olarak sipariş edilmelidir). En üst düzeyde esneklik ve sınırsız olanaklar sunan bir seri. KeyLine tasarım esnekliği farklı uzunluklar, renkler ve ışık çıkışları halinde (L şeklinin yanı sıra düz çizgiler de dahil) gelir. Hepsi, kablosuz bağlantı ve kontrol ile yükseltme seçeneği ile birlikte 142 lm/W'a kadar yüksek verimliliğe sahiptir. Bunlara cazip fiyatlandırmayı da eklediğinizde, KeyLine ile mükemmel bir toplam sahip olma maliyeti sağlayan mükemmel değer de tadını çıkarabilirsiniz.

[WARNINGSSAFETY]

- KeyLine lambaları IP20 sınıflandırmasına sahiptir ve su girmesine karşı korumalı değildir. Kurulum çevresinin uygunluk açısından kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz.
- IPX0 sınıflandırma uyarısına rağmen armatürler su girişine maruz kalırsa, Philips ve Signify güvenliği garanti edemez veya arızayı önleyemez. Bu durumda ürün garantisi uygulanmaz ve geçersiz olur.

Genel Bilgiler

Değer merdiveni	Performans
-----------------	------------

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	- V
Hat Frekansı	- Hz
Koruma sınıfı IEC	-

Mekanik ve Muhafaza

Toplam uzunluk	70 mm
Genel genişlik	2,5 mm
Genel yükseklik	70 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	70 x 3 x 70 mm
Malzeme	Çelik
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	-
Mekanik çarpışma koruma kodu	-
Aksesuar rengi	Gümüş

[RELATEDDOCUMENTS]

[DOCUMENTS_CERTIFICATES]	[DOCUMENT_NAME]	[DOWNLOAD]
Installation Instructions	KeyLine-InstallationInstruction.pdf	[DOWNLOAD] 

Açı	-
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,200 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	SP350Z EP SI
Tam ürün adı	SP350Z EP SI
Tam ürün kodu	871951462407800
Sipariş kodu	62407800
Malzeme No. (12NC)	910925868343
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514624078
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8719514624078
Ürün ailesi kodu	SP350Z [KeyLine]