



# KeyLine, Suspended

## SP350Z EP SI

SP350Z | KeyLine, - V, Сріблястий

Сьогодні багато власників офісів і дизайнерів офісного освітлення віддають перевагу лініям світла. Причина проста. Системи лінійного освітлення відрізняються не лише мінімалістичним дизайном, але й широким вибором варіантів зі зручним монтажем. Короткі або довгі лінії та світильники, автономні світильники, різна оптика, в тому числі асиметрична, різні форми і навіть різноманітні кольори; все можливо. А з KeyLine усі ці переваги доступні за конкурентоспроможною ціною, але при цьому відповідають нормам офісного освітлення. KeyLine – це чудовий асортимент лінійних світильників із компактним, мінімалістичним дизайном і високою світлосилою для організації найяскравішого освітлення в офісних просторах. Але завдяки зручному низькому рівню відблисків він також приємний для ока та відповідає UGR19. Це робить KeyLine ідеальним для лінійного застосування, а також для автономних підвісних або накладних світильників (аксесуари замовляються окремо). Асортимент, який пропонує максимальну гнучкість і необмежені можливості. Гнучкість дизайну світильників KeyLine представлена різними варіантами довжини, кольорів і світлосили, зокрема пропонуються світильники з кутовою формою та прямими лініями. Світильники відрізняються економічністю до 142 лм/Вт, а також можливістю модернізації для бездротового підключення та керування. Приваблива ціна KeyLine робить це рішення дуже вигідним і забезпечує чудову загальну вартість володіння.

### Попередження та безпека

- Клас захисту світильників KeyLine від впливу води — IP20 (незахищений). Рекомендується встановлювати світильник лише у відповідному середовищі.
- Якщо наведена вище рекомендація не виконана й світильники контактують з водою, Philips або Signify не гарантують безпечну експлуатацію, а гарантія в такому разі не застосовується і втрачає чинність.

### Дані про продукцію

## KeyLine, Suspended

Загальна інформація	
Сходи вартості	Продуктивність

  

Експлуатаційні й електричні	
Вхідна напруга	- V
Частота мережі	- Hz
Клас захисту IEC	-

  

Механічні деталі й корпус	
Загальна довжина	70 mm
Загальна ширина	2,5 mm
Загальна висота	70 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	70 x 3 x 70 mm
Матеріал	Сталь
Код захисту від проникнення	-
Код захисту від механічного впливу	-
Колір аксесуарів	Сріблястий
Кут	-
Вага нетто (шт.)	0,200 kg

Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так

  

Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	SP350Z EP SI
Повна назва виробу	SP350Z EP SI
Повний код виробу	871951462407800
Код замовлення	910925868343
Номер матеріалу (12NC)	910925868343
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8719514624078
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	1
EAN/UPC - корпус	8719514624078
Код сімейства продуктів	SP350Z [KeyLine]

