



## - V

Günümüzde pek çok ofis sahibi ve ofis aydınlatma tasarımcısı ışık hatlarını tercih ediyor. Sebebi basit. Işık hatları yalnızca sade tasarıma sahip değildir, aynı zamanda çok daha fazla seçenek ve esneklik sunar. Kısa veya uzun hatlar ve aydınlatma lambaları, bağımsız aydınlatma lambaları, asimetrik ve farklı optikler, farklı şekiller ve hatta çeşitli renkler dahil olmak üzere her şey mümkün. KeyLine ile tüm bu avantajlar rekabetçi bir fiyata sunuluyor ve ofis aydınlatma normlarına da uyum sağlanıyor. KeyLine; ince, sade tasarıma ve yüksek lümen çıkışına sahip mükemmel bir ışık hattı serisi olup ofis alanlarını en aydınlık şekilde aydınlatır. Ancak konforlu, düşük parlama seviyeleriyle göze de hitap ediyor ve UGR19'a uyuyor. Bu sayede KeyLine, hem doğrusal uygulamalar hem de bağımsız askılı veya yüzeye monte lambalar için idealdir (aksesuarlar ayrı olarak sipariş edilmelidir). En üst düzeyde esneklik ve sınırsız olanaklar sunan bir seri. KeyLine tasarım esnekliği farklı uzunluklar, renkler ve ışık çıkışları halinde (L şeklinin yanı sıra düz çizgiler de dahil) gelir. Hepsi, kablosuz bağlantı ve kontrol ile yükseltme seçeneği ile birlikte 142 lm/W'a kadar yüksek verimliliğe sahiptir. Bunlara cazip fiyatlandırmayı da eklediğinizde, KeyLine ile mükemmel bir toplam sahip olma maliyeti sağlayan mükemmel değer de tadını çıkarabilirsiniz.

## [WARNINGSSAFETY]

- KeyLine lambaları IP20 sınıflandırmasına sahiptir ve su girmesine karşı korumalı değildir. Kurulum çevresinin uygunluk açısından kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz.
- IPX0 sınıflandırma uyarısına rağmen armatürler su girişine maruz kalırsa, Philips ve Signify güvenliği garanti edemez veya arızayı önleyemez. Bu durumda ürün garantisi uygulanmaz ve geçersiz olur.

## Genel Bilgiler

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Değer merdiveni | Performans |
|-----------------|------------|

## Çalıştırma ve Elektrik

|                   |      |
|-------------------|------|
| Giriş Voltajı     | - V  |
| Hat Frekansı      | - Hz |
| Koruma sınıfı IEC | -    |

## Mekanik ve Muhafaza

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Malzeme                      | Çelik    |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | -        |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | -        |
| Aksesuar rengi               | -        |
| Açı                          | -        |
| Net Ağırlık (Parça Başı)     | 0,300 kg |

## Onay ve Uygulama

|                       |      |
|-----------------------|------|
| CE işareti            | Evet |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |

## Ürün Verileri

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Sipariş ürün adı                           | SP350Z CP        |
| Tam ürün adı                               | SP350Z CP        |
| Tam ürün kodu                              | 871951462408500  |
| Sipariş kodu                               | 62408500         |
| Malzeme No. (12NC)                         | 910925868344     |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8719514624085    |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1                |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8719514624085    |
| Ürün ailesi kodu                           | SP350Z [KeyLine] |

## [RELATEDDOCUMENTS]

| [DOCUMENTS_CERTIFICATES]  | [DOCUMENT_NAME]                     | [DOWNLOAD]                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tender text               | Tender_Text_910925868344_tr_TR.txt  | [DOWNLOAD]  |
| Installation Instructions | KeyLine-InstallationInstruction.pdf | [DOWNLOAD]  |