



KeyLine, da superficie e sospese

SP350Z CMB

SP350Z | KeyLine, - V

Oggigiorno, molti proprietari di uffici e progettisti specializzati nell'illuminazione di uffici preferiscono utilizzare le linee di luce. Il motivo è semplice: non soltanto hanno un design minimal, ma offrono anche più possibilità di scelta e flessibilità. Ogni soluzione è possibile: apparecchi e linee di luce lunghe o corte, apparecchi singoli, forme particolari e colori diversi. Con KeyLine, tutti questi vantaggi sono disponibili a un prezzo competitivo nel rispetto delle norme sull'illuminazione degli uffici. Keyline è una straordinaria gamma di linee di luce con un design minimalistico e sottile e un'emissione elevata, perfetta per illuminare al meglio gli ambienti di lavoro. Grazie a una luce confortevole con livelli bassi di abbagliamento, non affatica la vista e soddisfa la norma UGR19. KeyLine è pertanto la scelta ideale per le applicazioni in linea o montaggio singolo, a sospensione o installata a soffitto. Una gamma che offre massima flessibilità e possibilità illimitate. La flessibilità di progettazione di KeyLine si ritrova nell'ampia possibilità di scelta di lunghezze, colori ed emissioni luminose, incluse forme a L e linee dritte. Tutti i modelli hanno un'efficienza di sistema elevata fino a 130 lm/W e l'opzione di upgrade con sistemi di controllo e connettività wireless. Se a ciò si aggiunge il prezzo accattivante, KeyLine assicura un ottimo rapporto qualità-prezzo con un costo totale di proprietà eccezionale.

Warnings and safety

- Gli apparecchi per illuminazione KeyLine hanno una classe di protezione IP20, che non garantisce la protezione contro l'ingresso di acqua. Pertanto consigliamo di controllare l'idoneità dell'ambiente di installazione.
- Se, nonostante l'avviso di classificazione IPX0, gli apparecchi per illuminazioni sono esposti all'ingresso di acqua, Philips e Signify non possono garantire la sicurezza né escludere guasti. In questo caso, la garanzia viene annullata.

Dati del prodotto

KeyLine, da superficie e sospese

Informazioni generali	
Tier	Performance
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	- V
Frequenza di linea	- Hz
Classe di protezione IEC	-
Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	70 mm
Larghezza complessiva	36 mm
Altezza complessiva	7 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	7 x 36 x 70 mm
Materiale	Acciaio inox
e una gestione termica	-
Codice di protezione dagli impatti meccanici	-
Colore accessori	-
Angolo	-
Peso netto (Pezzo)	0,020 kg

Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SP350Z CMB
Nome completo prodotto	SP350Z CMB
Full EOC	871951462409200
Descrizione codice locale	62409200
Codice d'ordine	62409200
Codice materiale (12NC)	910925868345
Codice locale	62409200
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514624092
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8719514624092
Codice famiglia prodotto	SP350Z [KeyLine]

