



- V

Tegenwoordig geven veel kantooreigenaren en ontwerpers van kantoorverlichting de voorkeur aan lichtlijnen. De reden is simpel. Lichtlijnen kennen niet alleen een minimalistisch ontwerp, ze bieden ook veel meer keuze en flexibiliteit. Korte of lange lijnen en armaturen, op zichzelf staande armaturen en zelfs een verscheidenheid aan kleuren: niets is onmogelijk. En met KeyLine kunt u van al deze voordelen profiteren tegen een scherpe prijs, terwijl u nog steeds voldoet aan normen voor kantoorverlichting. KeyLine is een superieur lichtlijnassortiment met een slank, minimalistisch ontwerp en een hoge lichtopbrengst waarmee u de helderste kantoorruimtes kunt verlichten. Door de comfortabele, lage verblindingsniveaus zijn deze lichtlijnen, die voldoen aan UGR19, bovendien aangenaam voor de ogen. Daardoor is KeyLine ideaal voor zowel lineaire toepassingen als voor afzonderlijke hangende of opbouwarmaturen. Dit assortiment biedt ultieme flexibiliteit en onbegrensde mogelijkheden. De ontwerpflexibiliteit van KeyLine bestaat uit diverse lengtes, kleuren en lichtopbrengsten, met onder meer L-vormen en rechte lijnen. Elke armatuur heeft een hoog rendement tot 130 lm/W met de mogelijkheid om te upgraden naar draadloze connectiviteit en bediening. In combinatie met de aantrekkelijke prijzen krijgt u met KeyLine uitstekende waarde voor uw geld en profiteert u gegarandeerd van superieure totale gebruikskosten.

Waarschuwingen en veiligheid

- KeyLine armaturen hebben een IP20-classificatie en bieden geen bescherming tegen het binnendringen van water. We raden nadrukkelijk aan om te controleren of de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, geschikt is.
- Als armaturen ondanks de waarschuwing voor de IPX0-classificatie toch worden blootgesteld aan binnendringend water, kunnen Philips en Signify niet garanderen dat de armatuur veilig is en niet defect zal raken. In dat geval is de productgarantie niet van toepassing en komt deze te vervallen.

Algemene informatie

Waardeschaal	Beter
--------------	-------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	- V
Ingangsfrequentie	- Hz
IEC beschermingsklasse	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Totale lengte	70 mm
Totale breedte	36 mm
Totale hoogte	7 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	7 x 36 x 70 mm
Materiaal	Roestvast staal
Beschermingsklasse	-
IK-classificatie	-
Accessoirekleur	-

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Installation Instructions	KeyLine-InstallationInstruction.pdf	Downloaden 

Hoek	-
Nettogewicht (per stuk)	0,020 kg

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	SP350Z CMB
Volledige productnaam	SP350Z CMB
Full EOC	871951462409200
Bestelcode	8719514624092
Materiaalnr. (12NC)	910925868345
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514624092
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8719514624092
Code productfamilie	SP350Z [KeyLine]