



KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

SP350Z CMB

SP350Z | KeyLine, - V

Obecnie wielu właścicieli biur i projektantów oświetlenia biurowego preferuje linie świetlne. Powód jest prosty. Linie świetlne mają nie tylko minimalistyczny design; oferują również znacznie większy wybór i elastyczność. Krótkie lub długie linie i oprawy, oprawy pojedyncze, różne kształty, a nawet różnorodność kolorów; wszystko jest możliwe. A dzięki KeyLine wszystkie te korzyści są dostępne w konkurencyjnej cenie, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami dotyczącymi oświetlenia biurowego. KeyLine to seria doskonałych linii świetlnych o smukłej, minimalistycznej konstrukcji i wysokim strumieniu świetlnym, które oświetlają przestrzeń biurowe. Ale dzięki odpowiedniemu, niskiemu poziomowi olśnienia jest również przyjemny dla oka i zgodny z wymaganiami normy (UGR19). To sprawia, że KeyLine idealnie nadaje się do zastosowań liniowych, a także pojedynczych opraw zwieszanych lub montowanych na powierzchni. Asortyment oferujący najwyższą elastyczność i nieograniczone możliwości. Elastyczność projektowania opraw KeyLine przejawia się w różnych długościach, kolorach i strumieniach świetlnych — w tym w kształcie litery L, a także w liniach prostych. Wszystkie z wysoką skutecznością do 130 lm/W i opcją rozbudowy o łączność bezprzewodową i sterowanie. Dodaj do tego atrakcyjną cenę, a dzięki KeyLine możesz również cieszyć się doskonałą wartością, która zapewnia szybki czas zwrotu inwestycji.

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Oprawy KeyLine posiadają stopień ochrony IPX0 i nie są zabezpieczone przed wnikaniem wody. Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie, czy środowisko instalacji jest odpowiednie.
- Jeśli – pomimo ostrzeżenia o klasyfikacji IPX0 – oprawy są narażone na wnikanie wody, Philips i Signify nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa ani zapobiec awariom. W takim przypadku gwarancja na produkt nie obowiązuje i traci ważność.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Tier	Wydajność

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	- V
Częstotliwość linii	- Hz
Klasa ochrony IEC	-

Mechanika i korpus	
Całkowita długość	70 mm
Całkowita szerokość	36 mm
Całkowita wysokość	7 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	7 x 36 x 70 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	-
Kolor akcesorium	-
Kąt	-
Waga netto (szt.)	0,020 kg

Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	SP350Z CMB
Pełna nazwa produktu	SP350Z CMB
Full EOC	871951462409200
Kod zamówienia	62409200
Materiał Nr (12NC)	910925868345
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514624092
Numerator – Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8719514624092
Rodzina produktów	SP350Z [KeyLine]

