



# KeyLine, Suspended

## SP350Z CMB

SP350Z | KeyLine, - V

Сьогодні багато власників офісів і дизайнерів офісного освітлення віддають перевагу лініям світла. Причина проста. Системи лінійного освітлення відрізняються не лише мінімалістичним дизайном, але й широким вибором варіантів зі зручним монтажем. Короткі або довгі лінії та світильники, автономні світильники, різна оптика, в тому числі асиметрична, різні форми і навіть різноманітні кольори; все можливо. А з KeyLine усі ці переваги доступні за конкурентоспроможною ціною, але при цьому відповідають нормам офісного освітлення. KeyLine – це чудовий асортимент лінійних світильників із компактним, мінімалістичним дизайном і високою світлосилою для організації найяскравішого освітлення в офісних просторах. Але завдяки зручному низькому рівню відблисків він також приємний для ока та відповідає UGR19. Це робить KeyLine ідеальним для лінійного застосування, а також для автономних підвісних або накладних світильників (аксесуари замовляються окремо). Асортимент, який пропонує максимальну гнучкість і необмежені можливості. Гнучкість дизайну світильників KeyLine представлена різними варіантами довжини, кольорів і світлосили, зокрема пропонуються світильники з кутовою формою та прямими лініями. Світильники відрізняються економічністю до 142 лм/Вт, а також можливістю модернізації для бездротового підключення та керування. Приваблива ціна KeyLine робить це рішення дуже вигідним і забезпечує чудову загальну вартість володіння.

### Попередження та безпека

- Клас захисту світильників KeyLine від впливу води — IP20 (незахищений). Рекомендується встановлювати світильник лише у відповідному середовищі.
- Якщо наведена вище рекомендація не виконана й світильники контактують з водою, Philips або Signify не гарантують безпечну експлуатацію, а гарантія в такому разі не застосовується і втрачає чинність.

### Дані про продукцію

## KeyLine, Suspended

| Загальна інформація |                |
|---------------------|----------------|
| Сходи вартості      | Продуктивність |

  

| Експлуатаційні й електричні |      |
|-----------------------------|------|
| Вхідна напруга              | - V  |
| Частота мережі              | - Hz |
| Клас захисту IEC            | -    |

  

| Механічні деталі й корпус           |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Загальна довжина                    | 70 mm            |
| Загальна ширина                     | 36 mm            |
| Загальна висота                     | 7 mm             |
| Розміри (висота x ширина x глибина) | 7 x 36 x 70 mm   |
| Матеріал                            | Нержавіюча сталь |
| Код захисту від проникнення         | -                |
| Код захисту від механічного впливу  | -                |
| Колір аксесуарів                    | -                |
| Кут                                 | -                |
| Вага нетто (шт.)                    | 0,020 kg         |

| Затвердження й застосування                       |     |
|---|-----|
| Знак CE   | Так |
| Відповідає стандартам європейської директиви RoHS | Так |

  

| Дані про виріб                           |                  |
|--|------------------|
| Назва замовленого виробу                 | SP350Z CMB       |
| Повна назва виробу                       | SP350Z CMB       |
| Повний код виробу                        | 871951462409200  |
| Код замовлення                           | 910925868345     |
| Номер матеріалу (12NC)                   | 910925868345     |
| Чисельник — кількість в упаковці         | 1                |
| EAN/UPC - продукт/упаковка               | 8719514624092    |
| Чисельник — упаковок у зовнішній коробці | 1                |
| EAN/UPC - корпус                         | 8719514624092    |
| Код сімейства продуктів                  | SP350Z [KeyLine] |

