



## - V, Bílá

Řada návrhářů osvětlení a vlastníků kanceláří v současnosti upřednostňuje liniová svítidla, a to z jednoduchých důvodů – nejenže taková svítidla mají minimalistický design, ale také nabízí větší možnost výběru a jsou flexibilnější. Možné je všechno: krátké nebo dlouhé linie, samostatná svítidla, různé tvary i různé barvy. Výrobky KeyLine nabízí všechny tyto výhody za rozumnou cenu a přitom splňují normy pro kancelářské osvětlení. KeyLine nabízí špičkovou řadu liniových svítidel se štíhlým, minimalistickým designem a vysokými hodnotami světelného toku, která jsou vhodná i pro ty nejjasněji osvětlené kanceláře. Díky nízkému oslnění jsou také příjemná pro oči a splňují požadavky normy na UGR19. KeyLine lze použít v liniích i jako samostatná závěsná nebo přisazená svítidla. Tato produktová řada nabízí dokonalou flexibilitu a neomezené možnosti. Flexibilita designu KeyLine spočívá v dostupnosti různých délek, barev, hodnot světelného toku a tvarů svítidel – tvaru L i přímých linií. Všechna svítidla se vyznačují vysokým měrným výkonem až do 130 lm/W a mají možnost rozšíření o bezdrátovou konektivitu a ovládání. Přidejte k tomu atraktivní cenu a uvidíte, že svítidla KeyLine nabízí velkou přidanou hodnotu s vynikajícími celkovými provozními náklady.

## Varování a bezpečnost

- Svítidla KeyLine mají stupeň krytí IP20, a nejsou tedy chráněna proti vniknutí vody. Důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém mají být tato svítidla nainstalována.
- Jestliže do takového svítidla i přes varování spojené s klasifikací IPX0 necháte vniknout vodu, společnosti Philips a Signify nebudou moci zaručit bezpečnost ani bránit závadám. Na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

## Obecné informace

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Hodnotový žebříček | Výkon |
|--------------------|-------|

## Provozní a elektrické

|                   |      |
|-------------------|------|
| Vstupní napětí    | - V  |
| Frekvence sítě    | - Hz |
| Třída ochrany IEC | -    |

## Mechanické a materiály

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Materiál                              | Nerezová ocel |
| Kód ochrany proti vniknutí            | -             |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | -             |
| Barva příslušenství                   | Bílá          |
| Úhel                                  | -             |
| Celková hmotnost (kus)                | 0,410 kg      |

## Certifikace a použití

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Značka CE                                | Ano |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano |

## Označení a balení

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Objednací název produktu         | SP350Z SM2 WH    |
| Celý název výrobku               | SP350Z SM2 WH    |
| Full EOC                         | 871951462410800  |
| Kód objednávky                   | 62410800         |
| Číslo materiálu (12NC)           | 910925868346     |
| Číslování – počet v balení       | 1                |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8719514624108    |
| Číslování SAP – balení v krabici | 1                |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8719514624108    |
| Kód produktové řady              | SP350Z [KeyLine] |

## Související dokumenty

| Dokumenty a certifikáty   | Název dokumentu                     | Stáhnout                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation Instructions | KeyLine-InstallationInstruction.pdf | <a href="#">Stáhnout</a>  |