



- V, Blanco

Hoy en día, muchos propietarios de oficinas y diseñadores de iluminación de oficinas prefieren líneas de luz. La razón es sencilla. Las líneas de luz no solo tienen un diseño minimalista, sino que también ofrecen una mayor variedad y flexibilidad. Líneas y luminarias cortas o largas, luminarias independientes, diferentes ópticas incluso asimétricas, diferentes formas e incluso variedad de colores; todo es posible. Y con KeyLine, todos estos beneficios se ofrecen a un precio competitivo y al mismo tiempo cumplen con las normas de iluminación de oficinas. KeyLine es una magnífica gama de líneas de iluminación con un diseño delgado y minimalista y una alta salida de lúmenes para iluminar los espacios de oficina más brillantes. Pero con niveles bajos y cómodos de deslumbramiento, también es agradable a la vista y cumple con la norma UGR19. Esto hace que KeyLine sea ideal para aplicaciones lineales, así como para luminarias independientes suspendidas o montadas en superficie (los accesorios deben pedirse por separado). Una gama que ofrece la máxima flexibilidad y posibilidades ilimitadas. La flexibilidad del diseño de KeyLine viene en forma de diferentes longitudes, colores e intensidades de luz, incluidas formas de L y líneas rectas. Todo ello con alta eficiencia de hasta 142 lm/W, y opción de actualización con conectividad y control inalámbrico. A eso añada un precio atractivo, y con KeyLine también podrá disfrutar de un valor excelente que garantiza un magnífico costo total de propiedad.

Advertencias y seguridad

- Los luminarios KeyLine tienen una clasificación IP20 y no están protegidas contra la entrada de agua. Recomendamos enérgicamente que se compruebe la idoneidad del entorno de instalación.
- Si, a pesar de la advertencia de clasificación IPX0, los luminarios están sujetas a la entrada de agua, Philips y Signify no pueden garantizar la seguridad ni evitar fallas. En este caso, la garantía del producto no se aplica y queda anulada.

Información general

Nivel	Rendimiento
-------	-------------

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	- V
Frecuencia de línea	- Hz
Clase de protección IEC	-

Mecánica y carcasa

Material	Acero inoxidable
Código de protección de ingreso	-
Código de protección de impacto mec.	-
Color del accesorio	Blanco
Ángulo	-
Peso neto (pieza)	0,410 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Documentos relacionados

Documentos y certificados	Nombre del documento	Descargar
Installation Instructions	KeyLine-InstallationInstruction.pdf	Descargar 
Tender text	Tender_Text_910925868346_es_CL.txt	Descargar 

Información del producto

Nombre del producto del pedido	SP350Z SM2 WH
Nombre del producto completo	SP350Z SM2 WH
Full EOC	871951462410800
Código del pedido	910925868346
N.º de material (12NC)	910925868346
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514624108
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8719514624108
Código de la línea de productos	SP350Z [KeyLine]

