



## - V

Flere kontorejere og -designere foretrækker i dag lyslinjer på grund af deres minimalistiske design og store fleksibilitet. KeyLine er en produktserie af lyslinjer, der tilbyder konkurrencedygtige priser og høje standarder for kontorbelysning. Med højt lysudbytte og lav blænding, som opfylder UGR19-kravene, er KeyLine ideel til både lineære og selvstændige nedhængte eller påbyggede armaturer. Sortimentet tilbyder forskellige længder, farver og lysudbytte, inklusive L-formede og lige linjer, med mulighed for trådløs tilslutning og styring. KeyLine er en prisvenlig løsning, der giver optimal værdi for pengene og sikrer lave ejeromkostninger.

### Advarsler og sikkerhed

- KeyLine armaturer er IPX0-klassificeret og ikke beskyttet mod indtrængen af vand. Vi anbefaler derfor kraftigt, at installationsomgivelsernes bliver kontrolleret inden installation, for at finde ud af om de er egnede.
- Hvis armaturerne – på trods af advarslen vedrørende IPX0-klassificeringen – udsættes for indtrængen af vand, kan Philips og Signify ikke garantere for sikkerheden og forhindre fejlfunktion. I den slags tilfælde bortfalder produktgarantien.

### Generelle oplysninger

|             |        |
|-------------|--------|
| Værditrappe | ydelse |
|-------------|--------|

### Drift og el

|                        |      |
|------------------------|------|
| Indgangsspænding       | - V  |
| Linjefrekvens          | - Hz |
| Beskyttelsesklasse IEC | -    |

## Mekanik og armaturhus

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Materiale                         | Rustfrit stål |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | -             |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | -             |
| Farve på tilbehør                 | -             |
| Vinkel                            | -             |
| Nettovægt (stykke)                | 0,100 kg      |

## Godkendelse og anvendelsesområde

|                  |    |
|------------------|----|
| CE-mærke         | Ja |
| EU RoHS-godkendt | Ja |

## Relaterede dokumenter

| Dokumenter og certifikater | Dokumentnavn                        | Download                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation Instructions  | KeyLine-InstallationInstruction.pdf | <a href="#">Download</a>  |

## Produktdata

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Ordreproduktnavn                                     | SP350Z SW2       |
| Det fulde produktnavn                                | SP350Z SW2       |
| Full EOC                                             | 871951462412200  |
| Ordrekode                                            | 910925868348     |
| Materialenr. (12NC)                                  | 910925868348     |
| Tæller – antal pr. pakke                             | 1                |
| EAN/UPC - Produkt/Æske                               | 8719514624122    |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1                |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8719514624122    |
| Produktseriekode                                     | SP350Z [KeyLine] |