



- V

Aujourd'hui, de nombreux propriétaires de bureaux et concepteurs d'éclairage de bureau préfèrent les lignes de lumière. La raison est simple. Outre leur design minimaliste, elles offrent bien plus de choix et de flexibilité. Lignes et luminaires longs ou courts, luminaires autonomes, formes diverses et couleurs variés, tout est possible. Et avec KeyLine, tous ces avantages sont proposés à un prix compétitif, dans le respect des normes d'éclairage de bureaux. KeyLine est une superbe ligne de lumière au design épuré et minimaliste, dont le puissant flux lumineux éclaire brillamment les espaces de bureau. Mais avec un faible niveau d'éblouissement, elle séduit également les yeux et est conforme à la norme UGR19. Elle est donc idéale pour les applications linéaires, ainsi que pour les luminaires suspendus autonomes ou les luminaires à montage en surface. Cette gamme offre une flexibilité maximale et une infinité de possibilités. La flexibilité de conception de KeyLine se traduit par différentes longueurs, couleurs et flux lumineux, y compris des formes en L, ainsi que des lignes droites. Tous ces modèles affichent une efficacité élevée pouvant atteindre 130 lm/W et peuvent être mis à niveau avec une connectivité et un contrôle sans fil. Ajoutez à cela des prix attractifs qui confèrent à la gamme KeyLine un excellent rapport qualité/prix qui vous garantit un coût total de possession exceptionnel.

Mises en garde et sécurité

- Les luminaires KeyLine répondent aux critères de classification IP20 et ne sont pas protégés contre les infiltrations d'eau. Nous recommandons vivement de vérifier si l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé est approprié.
- Si, malgré l'avertissement de la classification IPX0, les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips et Signify ne peuvent pas garantir la sécurité ou l'absence de pannes. Dans ce cas, la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Informations générales

Valeur ajoutée	Performance
----------------	-------------

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz
Classe de protection CEI	-

Mécanique et boîtier

Matériaux	Acier inoxydable
Indice de protection	-
Protection contre les chocs mécaniques	-
Couleur des accessoires	-
Angle	-
Poids net (pièce)	0,100 kg

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Tender text	Tender_Text_910925868348_fr_BE.txt	Téléchargements 
Installation Instructions	KeyLine-InstallationInstruction.pdf	Téléchargements 

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	SP350Z SW2
Nom de produit complet	SP350Z SW2
Code EOC	871951462412200
Code de commande	8719514624122
Code 12NC	910925868348
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514624122
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514624122
Code famille de produits	SP350Z [KeyLine]