



KeyLine, montado en superficie y suspendido

SP350Z C1700P3 SI

SP350Z | KeyLine, - V, Plateado

Hoy en día, muchos propietarios de oficinas y diseñadores de iluminación de oficinas prefieren líneas de luz. La razón es sencilla. Las líneas de luz no solo tienen un diseño minimalista, sino que también ofrecen una mayor variedad y flexibilidad. Líneas y luminarias cortas o largas, luminarias independientes, diferentes ópticas incluso asimétricas, diferentes formas e incluso variedad de colores; todo es posible. Y con KeyLine, todos estos beneficios se ofrecen a un precio competitivo y al mismo tiempo cumplen con las normas de iluminación de oficinas. KeyLine es una magnífica gama de líneas de iluminación con un diseño delgado y minimalista y una alta salida de lúmenes para iluminar los espacios de oficina más brillantes. Pero con niveles bajos y cómodos de deslumbramiento, también es agradable a la vista y cumple con la norma UGR19. Esto hace que KeyLine sea ideal para aplicaciones lineales, así como para luminarias independientes suspendidas o montadas en superficie (los accesorios deben pedirse por separado). Una gama que ofrece la máxima flexibilidad y posibilidades ilimitadas. La flexibilidad del diseño de KeyLine viene en forma de diferentes longitudes, colores e intensidades de luz, incluidas formas de L y líneas rectas. Todo ello con alta eficiencia de hasta 142 lm/W, y opción de actualización con conectividad y control inalámbrico. A eso añade un precio atractivo, y con KeyLine también podrá disfrutar de un valor excelente que garantiza un magnífico costo total de propiedad.

KeyLine, montado en superficie y suspendido

Advertencias y seguridad

- Los luminarios KeyLine tienen una clasificación IP20 y no están protegidas contra la entrada de agua. Recomendamos enérgicamente que se compruebe la idoneidad del entorno de instalación.
- Si, a pesar de la advertencia de clasificación IPX0, los luminarios están sujetas a la entrada de agua, Philips y Signify no pueden garantizar la seguridad ni evitar fallas. En este caso, la garantía del producto no se aplica y queda anulada.

Datos del producto

Información general	
Nivel	Rendimiento
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	- V
Frecuencia de línea	- Hz
Clase de protección IEC	-
Mecánica y carcasa	
Longitud total	1.700 mm
Material	-
Código de protección de ingreso	-
Código de protección de impacto mec.	-
Color del accesorio	Plateado
Ángulo	-
Peso neto (pieza)	0,150 kg

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SP350Z C1700P3 SI
Nombre del producto completo	SP350Z C1700P3 SI
Full EOC	871951462413900
Código del pedido	910925868349
N.º de material (12NC)	910925868349
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514624139
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8719514624139
Código de la línea de productos	SP350Z [KeyLine]

