



KeyLine, montado en superficie y suspendido

SP350Z C1700P3 SI

SP350Z | KeyLine, - V, Plateado

Hoy en día, muchos propietarios de oficinas y diseñadores de iluminación de oficinas prefieren líneas de luz. La razón es sencilla. Las líneas de luz no solo tienen un diseño minimalista, sino que también ofrecen una mayor variedad y flexibilidad. Líneas y luminarias cortas o largas, luminarias independientes, diferentes ópticas incluso asimétricas, diferentes formas e incluso variedad de colores; todo es posible. Y con KeyLine, todos estos beneficios se ofrecen a un precio competitivo y al mismo tiempo cumplen con las normas de iluminación de oficinas. KeyLine es una magnífica gama de líneas de iluminación con un diseño delgado y minimalista y una alta salida de lúmenes para iluminar los espacios de oficina más brillantes. Pero con niveles bajos y cómodos de deslumbramiento, también es agradable a la vista y cumple con la norma UGR19. Esto hace que KeyLine sea ideal para aplicaciones lineales, así como para luminarias independientes suspendidas o montadas en superficie (los accesorios deben pedirse por separado). Una gama que ofrece la máxima flexibilidad y posibilidades ilimitadas. La flexibilidad del diseño de KeyLine viene en forma de diferentes longitudes, colores e intensidades de luz, incluidas formas de L y líneas rectas. Todo ello con alta eficiencia de hasta 142 lm/W, y opción de actualización con conectividad y control inalámbrico. A eso añade un precio atractivo, y con KeyLine también podrá disfrutar de un valor excelente que garantiza un magnífico costo total de propiedad.

KeyLine, montado en superficie y suspendido

Advertencias y seguridad

- Los luminarios KeyLine tienen una clasificación IP20 y no están protegidas contra la entrada de agua. Recomendamos enérgicamente que se compruebe la idoneidad del entorno de instalación.
- Si, a pesar de la advertencia de clasificación IPX0, los luminarios están sujetas a la entrada de agua, Philips y Signify no pueden garantizar la seguridad ni evitar fallas. En este caso, la garantía del producto no se aplica y queda anulada.

Datos del producto

Información general		Aprobación y aplicación	
Nivel	Rendimiento	Marca CE	Sí
Operación y aspectos eléctricos		Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información del producto			
Voltaje de entrada	- V	Nombre del producto del pedido	SP350Z C1700P3 SI
Frecuencia de línea	- Hz	Nombre del producto completo	SP350Z C1700P3 SI
Clase de protección IEC	-	Full EOC	871951462413900
Mecánica y carcasa		Código del pedido	910925868349
Longitud total	1,700 mm	N.º de material (12NC)	910925868349
Material	-	Numerador: cantidad por paquete	1
Código de protección de ingreso	-	EAN/UPC: producto/caja	8719514624139
Código de protección de impacto mec.	-	Numerador: paquetes por caja externa	1
Color del accesorio	Plateado	EAN/UPC - Caja	8719514624139
Ángulo	-	Código de la línea de productos	SP350Z [KeyLine]
Peso neto (pieza)	0.150 kg		

