

## SP350Z C1700P3 SI

910925868349



### - V, Silver

Nykyään monet toimistojen omistajat ja toimistovalaistausten suunnittelijat suosivat valojonoja. Syy on yksinkertainen: Valojonot tarjoavat tyylikkään minimalistisen ja helposti mukautettavan valaistusratkaisun. Vaihtoehtoja on loputtomasti: valaisimet voidaan asentaa jonoon tai erillisinä valaisimina, valojonoista voidaan tehdä lyhyitä tai pitkiä ja saatavilla on lukuisia erilaisia optiikoita, myös epäsymmetrisiä. KeyLine tarjoaa kaikki nämä edut kilpailukykyiseen hintaan ja täyttää toimistovalaistausta koskevat vaatimukset. KeyLine on loistava valaisintuoteperhe, jossa on virtaviivainen, minimalistinen muotoilu ja korkea valovirta. KeyLine-valaisimien häikäisytaaso on matala ja valo on miellyttävää silmille, mikä takaa toimistoyhteensopivuuden (UGR19). KeyLine sopii erinomaisesti valojonoon asennettavaksi, mutta se voidaan asentaa myös erillisenä valaisimena, joko ripustettavana tai pinta-asennettavana (lisätarvikkeet on tilattava erikseen). KeyLine-tuotevalikoima tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia. KeyLine-valaisimia on saatavilla eri pituuksilla, väreillä ja valovirroilla. Ne voidaan asentaa suoran valojonon lisäksi vaikkapa L-kirjaimen muotoon. KeyLinen valotehokkuus on jopa 142 lm/W. Energiaa voidaan säästää vieläkin enemmän, jos KeyLine yhdistetään älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään. KeyLinen erinomainen hinta-laatusuhde takaa houkuttelevat kokonaiskustannukset.

## Rajoitukset ja turvallisuus

- KeyLine-valaisinten suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vedeltä. Tämä tulee ottaa huomioon asennuspaikka valittaessa.
- Jos valaisimet altistuvat vedelle, Philips ja Signify eivät voi taata tuotteen turvallisuutta tai virheetöntä toimintaa. Tuotetakuu raukeaa automaattisesti.

## Yleistä tietoa

|              |         |
|--------------|---------|
| Arvoasteikko | Tehokas |
|--------------|---------|

## Käyttö- ja sähkö tiedot

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tulojännite       | - V  |
| Verkkotaajuus     | - Hz |
| Suojausluokka IEC | -    |

## Mekaaniset tiedot ja runko

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Kokonaispituus       | 1 700 mm |
| Materiaali           | -        |
| Suojausluokan koodi  | -        |
| Iskunkestävyysluokka | -        |
| Lisävarusteen väri   | Silver   |
| Kulma                | -        |
| Nettopaino           | 0,150 kg |

## Merkinnät ja luokitukset

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| CE-merkintä               | Kyllä |
| RoHS-direktiivin mukainen | Kyllä |

## Dokumentaatio

|                           |                                     |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumentit ja todistukset | Dokumentin nimi                     | Lataa                                                                                                       |
| Installation Instructions | KeyLine-InstallationInstruction.pdf | <a href="#">Lataa</a>  |

## Tuotetiedot

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tuoteversion nimi                | SP350Z C1700P3 SI |
| Tuoteversion nimi                | SP350Z C1700P3 SI |
| EOC-koodi                        | 871951462413900   |
| Sähkönumero                      | 4250657           |
| 12NC-koodi                       | 910925868349      |
| 12NC-koodi                       | 910925868349      |
| Sähkönumero                      | 4250657           |
| Pakkauksia laatikossa            | 1                 |
| Tuotepakkauksen EAN-koodi        | 8719514624139     |
| Tuotepakkausten määrä laatikossa | 1                 |
| Laatikon EAN-koodi               | 8719514624139     |
| Tuoteperheen koodi               | SP350Z [KeyLine]  |

