



KeyLine, en superficie y suspendida

SP350Z C1700P5 SI

SP350Z | KeyLine, - V, Plata

Hoy en día, muchos diseñadores de iluminación y propietarios de oficinas prefieren las líneas de luz. La razón es sencilla. Las líneas de luz no sólo tienen un diseño minimalista, sino que también brindan muchas más opciones y flexibilidad. Líneas continuas, luminarias independientes, diferentes formas e incluso distintos colores; todo es posible. Y con KeyLine, todas estas ventajas se obtienen a un precio competitivo, sin dejar de cumplir las normas de iluminación de las oficinas. KeyLine es una excelente gama de líneas de luz con un diseño minimalista y con un alto flujo luminoso para iluminar cualquier espacio de oficinas. Pero con un cómodo bajo nivel de deslumbramiento que resulta cómodo para la vista y es conforme con la normativa UGR19. Esto hace de KeyLine una solución ideal para aplicaciones lineales, así como para luminarias independientes suspendidas o montadas en superficie. Una gama que ofrece lo último en flexibilidad y posibilidades ilimitadas. La flexibilidad de diseño de KeyLine se manifiesta en distintas longitudes, colores y flujos: incluidas formas en L, así como líneas rectas. Todo ello con una alta eficacia de hasta 130 lm/W y la opción de añadir conectividad y control inalámbrico. A ello se añade un precio atractivo y con KeyLine puede disfrutar de un buen retorno de la inversión.

Advertencias y seguridad

- Las luminarias KeyLine tienen una clasificación IP20 y no están protegidas contra la entrada de agua. Recomendamos encarecidamente que se compruebe la idoneidad del entorno de instalación.
- Si, a pesar de la advertencia de clasificación IP20, puede entrar agua en las luminarias, Philips y Signify no pueden garantizar la seguridad o evitar que no se produzcan fallos. En este caso la garantía del producto no se aplica y queda anulada.

Datos del producto

KeyLine, en superficie y suspendida

Información general	
Escalera de valor	Óptima

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	- V
Line Frequency	- Hz
Clase de protección IEC	-

Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	1.700 mm
Material	-
Código de protección de entrada	-
Índice de protección frente a choque mecánico	-
Color de accesorio	Plata
Ángulo	-
Peso neto (pieza)	0,200 kg

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	SP350Z C1700P5 SI
Nombre completo del producto	SP350Z C1700P5 SI
Full EOC	871951462414600
Código de pedido	62414600
Código 12NC	910925868350
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514624146
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8719514624146
Código de gama de producto	SP350Z [KeyLine]

