



# KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

## SP350Z C1700P5 SI

SP350Z | KeyLine, - V, Srebrny

Obecnie wielu właścicieli biur i projektantów oświetlenia biurowego preferuje linie świetlne. Powód jest prosty. Linie świetlne mają nie tylko minimalistyczny design; oferują również znacznie większy wybór i elastyczność. Krótkie lub długie linie i oprawy, oprawy pojedyncze, różne kształty, a nawet różnorodność kolorów; wszystko jest możliwe. A dzięki KeyLine wszystkie te korzyści są dostępne w konkurencyjnej cenie, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami dotyczącymi oświetlenia biurowego. KeyLine to seria doskonałych linii świetlnych o smukłej, minimalistycznej konstrukcji i wysokim strumieniu świetlnym, które oświetlają przestrzeń biurowe. Ale dzięki odpowiedniemu, niskiemu poziomowi olśnienia jest również przyjemny dla oka i zgodny z wymaganiami normy (UGR19). To sprawia, że KeyLine idealnie nadaje się do zastosowań liniowych, a także pojedynczych opraw zwieszanych lub montowanych na powierzchni. Asortyment oferujący najwyższą elastyczność i nieograniczone możliwości. Elastyczność projektowania opraw KeyLine przejawia się w różnych długościach, kolorach i strumieniach świetlnych — w tym w kształcie litery L, a także w liniach prostych. Wszystkie z wysoką skutecznością do 130 lm/W i opcją rozbudowy o łączność bezprzewodową i sterowanie. Dodaj do tego atrakcyjną cenę, a dzięki KeyLine możesz również cieszyć się doskonałą wartością, która zapewnia szybki czas zwrotu inwestycji.

## KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Oprawy KeyLine posiadają stopień ochrony IPX0 i nie są zabezpieczone przed wnikaniem wody. Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie, czy środowisko instalacji jest odpowiednie.
- Jeśli – pomimo ostrzeżenia o klasyfikacji IPX0 – oprawy są narażone na wnikanie wody, Philips i Signify nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa ani zapobiec awariom. W takim przypadku gwarancja na produkt nie obowiązuje i traci ważność.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Tier	Wydajność

  

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	- V
Częstotliwość linii	- Hz
Klasa ochrony IEC	-

  

Mechanika i korpus	
Całkowita długość	1700 mm
Materiał	-
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	-
Kolor akcesorium	Srebrny
Kąt	-
Waga netto (szt.)	0.200 kg

Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	SP350Z C1700P5 SI
Pełna nazwa produktu	SP350Z C1700P5 SI
Full EOC	871951462414600
Kod zamówienia	62414600
Materiał Nr (12NC)	910925868350
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514624146
Numerator – Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8719514624146
Rodzina produktów	SP350Z [KeyLine]

