



KeyLine, pinta- asennettava ja ripustettava

SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, 20.5 W, L1200 mm;
H70 mm, 2700 lm, 4000 K, UGR19

L1200 mm; H70 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä
liitäntälaitte (on/off), 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3,
UGR19, Keskileveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu,
IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin

Rajoitukset ja turvallisuus

- KeyLine-valaisinten suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vedeltä. Tämä tulee ottaa huomioon asennuspaikka valittaessa.
- Jos valaisimet altistuvat vedelle, Philips ja Signify eivät voi taata tuotteen turvallisuutta tai virheetöntä toimintaa. Tuotetakuu raukeaa automaattisesti.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö	Valovirta	2 700 lm
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Tummanpunaisen värin toistoindeksi (R9)	<50
Huoltotunniste	Kyllä	Värlämpötila (nim.)	4000 K
Lampun tyyppi	LED	Valotehokkuus (nimellinen)	138 lm/W
Arvoasteikko	Tehokas	Värintoistoindeksi (CRI)	>80

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutral white
Optiikan tyyppi	Keskileveä valokeila
Valaisimen valokeila	74° x 74°
Häikäisyindeksi, UGR (CEN)	19

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Kytkeänsäysvirta	12,5 A
Kytkeänsäysaika	266 ms
Tehonkulutus	20,5 W
Tehokerroin	0.9
Liitäntä	3-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	24
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte	Ei-säädettävä liitäntälaitte (on/off)
Ohjaustapa	-
Vakiovalovirta (CLO)	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Rungon väri	Valkoinen
Optiikan suojan pinnoite	Textured
Kokonaispituus	1 127 mm
Kokonaisleveys	70 mm
Kokonaiskorkeus	70 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 70 x 1127 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK06 [1 J]
Nettopaino	2,540 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
-----------------	------------------------------

Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmion arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%
Valonlähteen väritasaisuus (SDCM)	SDCM≤3

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöänsä mediaanissa (50 000 h)	5 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöänsä mediaanissa* (50 000 h)	L90
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöänsä mediaanissa* (100 000 h)	L80

Vastuullisuustiedot

Vastuullisuusluokitus	Unclassified
Korjausluokka	Korjausluokka D, tätä tuotetta ei ole tarkoitettu korjattavaksi.

Tuotetiedot


Tuoteversion nimi	SM350C 275/840 PSU PCS L1200 WH
Tuoteversion nimi	SM350C 275/840 PSU PCS L1200 WH
EOC-koodi	871951462415300
12NC-koodi	910925868351
12NC-koodi	910925868351
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514624153
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8719514624153
Tuoteperheen koodi	SM350C [KeyLine]

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Mittapiirros



Valonjakotiedot



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868351

