



# KeyLine Påbygget/ Nedhængt

## SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK

KeyLine Påbygget/Nedhængt, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, UGR19

Flere kontorejere og -designere foretrækker i dag lyslinjer på grund af deres minimalistiske design og store fleksibilitet. KeyLine er en produktserie af lyslinjer, der tilbyder konkurrencedygtige priser og høje standarder for kontorbelysning. Med højt lysudbytte og lav blænding, som opfylder UGR19-kravene, er KeyLine ideel til både lineære og selvstændige nedhængte eller påbyggede armaturer. Sortimentet tilbyder forskellige længder, farver og lysudbytte, inklusive L-formede og lige linjer, med mulighed for trådløs tilslutning og styring. KeyLine er en prisvenlig løsning, der giver optimal værdi for pengene og sikrer lave ejeromkostninger.

### Advarsler og sikkerhed

- KeyLine armaturer er IPX0-klassificeret og ikke beskyttet mod indtrængen af vand. Vi anbefaler derfor kraftigt, at installationsomgivelsernes bliver kontrolleret inden installation, for at finde ud af om de er egnede.
- Hvis armaturerne – på trods af advarslen vedrørende IPX0-klassificeringen – udsættes for indtrængen af vand, kan Philips og Signify ikke garantere for sikkerheden og forhindre fejlfunktion. I den slags tilfælde bortfalder produktgarantien.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja
Lighting Technology	LED
Værditrappe	ydelse

Vedligeholdelsesklasse	Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
Garantiperiode	5 år
Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
Lysteknisk	
Lysstrøm	2.700 lm

## KeyLine Påbygget/Nedhængt

Mættet rød (R9)	<50
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildens strålevinkel	120 °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Mellem strålevinkel
Armaturløsning til lysstrålespredning	74° x 74°
Unified Glare Rating – CEN	19

### Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	12,5 A
Starttid	266 ms
Strømforbrug	20,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Sort
Optikafskærmning/objektivfinish	Struktureret
Samlet længde	1.127 mm
Samlet bredde	70 mm
Samlet højde	70 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	70 x 70 x 1127 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06 [1 J]
Nettovægt (stykke)	2,750 kg

### Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C., varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤3

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

### Produktdata

Ordreproduktnavn	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK
Det fulde produktnavn	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK
Full EOC	871951462416000
Ordrekode	910925868352
Materialenr. (12NC)	910925868352
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514624160
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8719514624160
Produktseriekode	SM350C [KeyLine]

# KeyLine Påbygget/Nedhængt

## Målskitse



## Fotometriske data



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868352

