Overflatemontert og hengende KeyLine

SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK

Overflatemontert og hengende KeyLine, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, UGR19

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Svart, Signal svart (RAL9004), Strømforsyningsenhet (på/av), 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellomstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols

Warnings and safety

- KeyLine-lysarmatur har klassifiseringen IP20 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det foretas en kontroll av hvor egnet monteringsmiljøet er der armaturen skal monteres.
- Hvis lysarmaturene, til tross for advarselen om IPX0-klassifiseringen, utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips og Signify garantere eller hindre feil. Som følge vil produktgarantien ikke gjelde og bli ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Effekt
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning	
Lysytelse	2 700 lm
Mettet rød (R9)	<50
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	138 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optikktype	Mellomstrålet
Lysstrålespredning fra armatur	74° x 74°
Blendingstall CEN	19
Melanopisk dagslyseffektivitetsforhold	0,65

Overflatemontert og hengende KeyLine

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	12,5 A
Innløpstid	266 ms
Effektforbruk	20,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Svart
Optisk deksel/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	1 127 mm
Total bredde	70 mm
Total høyde	70 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	70 x 70 x 1127 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK06 [1 J]
Nettovekt (stykk)	2,750 kg

Godkjenning og bruksområde	
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.39, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Standardavvik for fargesamsvar (McAdam-ellipse)	SDCM≤3

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L90
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer	L80

Bærekraftsdata	
Sustainability rating	Unclassified
Reparasjonsklasse	Reparasjonsklasse D, dette produktet er ikke konstruert for å repareres.

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK
Fullstendig produktnavn	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK
Full EOC	871951462416000
Bestillingskode	910925868352
Materialenr. (12NC)	910925868352
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514624160
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8719514624160
Produktseriekode	SM350C [KeyLine]

Overflatemontert og hengende KeyLine

Målskisse



Fotometriske data



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868352

© 2025 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.