PHILIPS

SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH

910925868366

KeyLine, přisazené a závěsné, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19

L1200 mm; H70 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor

Varování a bezpečnost

- Svítidla KeyLine mají stupeň krytí IP20, a nejsou tedy chráněna proti vniknutí vody. Důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém mají být tato svítidla nainstalována.
- Jestliže do takového svítidla i přes varování spojené s klasifikací IPX0 necháte vniknout vodu, společnosti Philips a Signify nebudou moci zaručit bezpečnost ani bránit závadám. Na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Obecné informace

Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadníkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Servisní štítek	Ano
Lighting Technology	LED
Hodnotový žebříček	Výkon
Záruční lhůta	5 let

Světelně technické

Světelný tok	4 000 lm
Sytá červená (R9)	<50
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	133 lm/W
Index podání barev (CRI)	>80
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Střední paprsek
Divergence světelného paprsku svítidla	74° x 74°
Jednotné hodnocení oslnění CEN	19
Melanopický poměr účinnosti denního světla (DER)	0,65

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	19 A
Doba náběhového proudu	230 ms
Spotřeba energie	30 W
Účiník (zlomek)	0.9
Připojení	Třípólový zasunovací konektor
Kabel	-
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	24
Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact
Rozhraní řízení	Bezdrátové
Stálý světelný tok	Ne
Maximální úroveň ztlumení	1%
Konektivita	Kompatibilní se systémem Interact

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál reflektoru	Ocel
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	Nerezavějící ocel
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Texturovaná
Celková délka	1 127 mm
Celková šířka	70 mm
Celková výška	70 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	70 x 70 x 1127 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06 [1 J]
Celková hmotnost (kus)	2,750 kg

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Standardní odchylka shody barev (McAdamova elipsa)	SDCM≤3

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h	L90
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 100 000 h	L80

Sustainability Data

Hodnocení udržitelnosti	Unclassified

Rozměrové výkresy



Polar normal diagrams



Označení a balení

Objednací název produktu	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH
Celý název výrobku	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH
Full EOC	871951462430600
Kód objednávky	62430600
Číslo materiálu (12NC)	910925868366
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514624306
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8719514624306
Kód produktové řady	SM350C [KeyLine]

Související dokumenty

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu	Stáhnout
Tender text	Tender_Text_910925868366_cs_CZ.txt	Stáhnout
Installation Instructions	KeyLine-InstallationInstruction.pdf	Stáhnout

Softwarové moduly plug-in	Název dokumentu	Stáhnout
LDT File	LDT File - SM350CI - 910925868366.ldt	Stáhnout
ROLF File	ROLF File - SM350CI - 910925868366.rolfz	Stáhnout
ULD File	ULD File - SM350CI - 910925868366.uld	Stáhnout
Revit file	Revit file - SM350CI - 910925868366.zip	Stáhnout

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.