



# KeyLine Påbygget/ Nedhængt

## SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH

KeyLine Påbygget/Nedhængt, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, UGR19

Flere kontorejere og -designere foretrækker i dag lyslinjer på grund af deres minimalistiske design og store fleksibilitet. KeyLine er en produktserie af lyslinjer, der tilbyder konkurrencedygtige priser og høje standarder for kontorbelysning. Med højt lysudbytte og lav blænding, som opfylder UGR19-kravene, er KeyLine ideel til både lineære og selvstændige nedhængte eller påbyggede armaturer. Sortimentet tilbyder forskellige længder, farver og lysudbytte, inklusive L-formede og lige linjer, med mulighed for trådløs tilslutning og styring. KeyLine er en prisvenlig løsning, der giver optimal værdi for pengene og sikrer lave ejeromkostninger.

### Advarsler og sikkerhed

- KeyLine armaturer er IPX0-klassificeret og ikke beskyttet mod indtrængen af vand. Vi anbefaler derfor kraftigt, at installationsomgivelsernes bliver kontrolleret inden installation, for at finde ud af om de er egnede.
- Hvis armaturerne – på trods af advarslen vedrørende IPX0-klassificeringen – udsættes for indtrængen af vand, kan Philips og Signify ikke garantere for sikkerheden og forhindre fejlfunktion. I den slags tilfælde bortfalder produktgarantien.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Garantiperiode	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Garantiperiode	5 år
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lysteknisk	
Driver inkluderet	Ja	Lysstrøm	4.000 lm
Service-kode	Ja	Mættet rød (R9)	<50
Lighting Technology	LED	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Værditrappe	ydelse	Lyseffekt (nominel) (nom.)	133 lm/W

## KeyLine Påbygget/Nedhængt

Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildens strålevinkel	120 °
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	Mellem strålevinkel
Armaturløsning til lysstrålespredning	74° x 74°
Unified Glare Rating – CEN	19

### Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	22,4 A
Starttid	326 ms
Strømforbrug	30 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Struktureret
Samlet længde	1.127 mm
Samlet bredde	70 mm
Samlet højde	70 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	70 x 70 x 1127 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06 [1 J]
Nettovægt (stykke)	2,750 kg

### Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader

CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤3

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

### Bæredygtighedsdata


Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
Reparationsklasse	Reparationsklasse D – produktet er ikke designet til at blive repareret.

### Produktdata

Ordreproduktnavn	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH
Det fulde produktnavn	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH
Full EOC	871951462435100
Ordrekode	910925868371
Materialenr. (12NC)	910925868371
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514624351
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8719514624351
Produktseriekode	SM350C [KeyLine]

# KeyLine Påbygget/Nedhængt

## Målskitse



## Fotometriske data



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868371

