



# KeyLine nedpendlad

## SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH

KeyLine nedpendlad, 26 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Ljusrader är idag mycket populära bland kontorsägare och ljusdesigners på grund av deras minimalistiska design och stora flexibilitet. KeyLine erbjuder alla dessa fördelar till ett konkurrenskraftigt pris och uppfyller alla standarder för kontorsbelysning. KeyLine är en ljusradsserie med tunn, minimalistisk design och högt ljusflöde som effektivt lyser upp kontorsytor. Serien uppfyller UGR19-standarder för låg bländning, vilket gör den behaglig för ögonen. KeyLine passar utmärkt för både linjära användningsområden och som fristående pendel- eller utanpåliggande armaturer (tillbehör beställs separat). Serien erbjuder ultimata flexibilitet med olika längder, färger och ljusflöden, inklusive L-former och raka linjer. Med en hög effektivitet på upp till 142 lm/W och möjligheten att uppgradera till trådlös uppkoppling och styrning, ger KeyLine utmärkt valuta för pengarna och en låg total ägandekostnad (TCO).

### Varning och Säkerhet

- KeyLine-armaturer är IP20-klassade och inte skyddade mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar att installationsmiljön är lämplig för armaturen.
- Om du – trots varningen om IPX0-klassning – utsätter armaturen för vatten, kan Philips och Signify inte garantera produktens säkerhet eller funktion och produktens garanti upphör att gälla.

### Produktdata

Allmän information		Värde	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Värde	Prestanda
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Servicevänlighetsklass	Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
Driftdon ingår	Ja	Garantitid	5 år
Service tag	Ja	Sustainability rating	Unclassified
Lighting Technology	LED		

## KeyLine nedpendlad

Ljusteknik	
Ljusflöde	3 400 lm
Mättad röd (R9)	<50
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	136 lm/W
Färgåtergivningningsindex	>80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Medelstrålande spridningsvinkel
Armaturens ljusfördelning	74° x 74°
Enhetlig bländmärkning	19

### Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	23,1 A
Ingåendetid	221 ms
Effektförbrukning	26 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	5-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	22
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

### Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej
DALI-standard	DALI-2™
Max. dimringsnivå	1%

### Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Stål
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Rostfritt stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Strukturerad
Total längd	1 407 mm
Total bredd	70 mm
Total höjd	70 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	70 x 70 x 1407 mm
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Nettovikt (styck)	3.360 kg

### Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0.4
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.39, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips)	SDCM≤3

### Prestanda över tid (IEC-kompatibel)


Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	L90
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar	L80

### Produktdata


Beställningsproduktnamn	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH
Fullständigt produktnamn	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH
Full EOC	871951462447400
Beskrivning av lokal kod	7019586
Beställningsnummer	910925868383
Materialnummer (12NC)	910925868383
Lokal kod	7019586
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514624474
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8719514624474
Produktfamiljens kod	SM350C [KeyLine]

# KeyLine nedpendlad

## Måttskiss



## Fotometriska data



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868383

