



Maxos fusion

LL500E IA4 WH GEN2

Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden ingebouwd in het draagprofiel zodat uw koopwaar kan schitteren. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden gebouwd om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in inrichting. De infrastructuur maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Nee
Servicetag	Ja
Waardeschaal	Best
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-
Bundelhoek lichtbron	- graden
Kleur lichtbron	-
Optiektype	-

Bundelspreiding armatuur	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	- V
Ingangsfrequentie	- Hz
Aansluiting	Aansluitunit, 5-polig
Kabel	-
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

Maxos fusie

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	-
Lichtregeling	-
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	-
Materiaal optische lichtkap/lens	-
Fixation materiaal	Staal
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Totale lengte	268 mm
Totale breedte	62 mm
Totale hoogte	66 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	66 x 62 x 268 mm
Materiaal	Staal
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Accessoirekleur	Wit
Hoek	0°
Nettogewicht (per stuk)	0,120 kg

Keurmerken en classificaties	
Brandbaarheidsmarkering	-

CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	+20 tot +35 °C

Duurzaamheidsgegevens	
Sustainability rating	Unclassified

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LL500E IA4 WH GEN2
Volledige productnaam	LL500E IA4 WH GEN2
Full EOC	871951477149900
Bestelcode	8719514771499
Materiaalnr. (12NC)	910925869358
Lokale code	8719514771499
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514771499
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8719514771499
Code productfamilie	LL500E [Maxos fusie Electrical]

