



Maxos fusion

LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK

LL546T | Maxos fusion Rail

A Maxos fusion adaptálható, kiváló megvilágítást biztosító LED-es sínes rendszer, melynek használatával több mint felére csökkenthető az energiaköltség a fénycsöves megoldásokhoz képest. Üzlethelyiségekben a sinbe gond nélkül beépíthetők a lineáris panelcsalád tagjai, nem lineáris modulok és spotgarnitúrák is, így a ragyogó megvilágítással szépen kiemelhetők a termékek. Ipari alkalmazásoknál a legfőbb cél a beszerelési és karbantartási költségek csökkentése a kevesebb lineáris panel használatának köszönhetően. A legfeljebb 13 vezetékű álló elektromos rendszer, a lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve hardverek integrálásának lehetősége elősegíti a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átkonfigurálható, így a világítási rendszer könnyen hozzáigazítható a későbbi térbeosztás-változtatásokhoz. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és részletes információkhoz jusson.

Termék adatok

| Általános információ | |
|---------------------------|-----------------------|
| Szervizcímke | Igen |
| Értéklétra | Jellemzők |
| Működtetés és elektronika | |
| Bemeneti feszültség | 220–240 V |
| Hálózati frekvencia | 50 to 60 Hz |
| IEC védelmi osztály | I. biztonsági osztály |
| Mechanika és tokozás | |
| Teljes hossz | 4 552 mm |
| Teljes szélesség | 62 mm |

| Teljes magasság | 42 mm |
|--|--------------------------------------|
| Méreték (magasság × szélesség × mélység) | 42 x 62 x 4552 mm |
| Anyag | Acél |
| Por és víz elleni védelem kódja | IP20 [Ujjak behatolása ellen védett] |
| Mech. behatások elleni védelem kódja | IK02 [0,2 J standard] |
| A tartozék színe | Fekete |
| Szög | - |
| Nettó tömeg (darab) | 4,488 kg |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek | |
| CE jelölés | Igen |

Maxos fusion

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek | Igen |
| Termékadatok | |
| A termék megrendelési neve | LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK |
| Teljes terméknév | LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK |
| Full EOC | 872016942532399 |
| Rendelési kód | 42532399 |
| Cikkszám (12NC) | 910925869427 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Számláló – mennyiség csomagonként | 1 |
| EAN/UPC – termék/csomagolás | 8720169425323 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 10 |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8719514772175 |
| Terméksalád kódja | LL546T [Maxos fusion Rail] |

Méretezett rajza

