



Maxos fusion

LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK

LL546T | Maxos fusion Rail

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Produktdata

Allmän information	
Service tag	Ja
Värde trappa	Specifikation
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Mekanik och armaturhus	
Total längd	4 552 mm
Total bredd	62 mm
Total höjd	42 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	42 x 62 x 4552 mm
Material	Stål

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Tillbehörsfärg	Svart
Vinkel	-
Nettovikt (styck)	4,488 kg

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK
Fullständigt produktnamn	LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK
Full EOC	872016942532399
Beställningsnummer	910925869427

Maxos fusion

Materialnummer (12NC)	910925869427
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169425323
Räknare - antal förpackningar per kartong	10

EAN/UPC - Hölje	8719514772175
Produktfamiljskod	LL546T [Maxos fusion Rail]

Måttskiss

