



Maxos fusion

LL512T 4x2.5+4x1.5 Gen2 SI

LL512T | Maxos fusion Rail

Maxos fusion er et fleksibelt LED-trunkingsystem med fremragende lyskvalitet. Energikostnadene for systemet er mindre enn halvparten så store som for vanlige lysrør. I butikker kan en serie av lineære paneler, ikke-lineære moduler og et utvalg spotlys integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer til datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjonen.

Produktdata

Generell informasjon	
Service Tag	Ja
Verditrapp	Spesifikasjon
Mekanikk og innfatning	
Nettvekt (stykk)	1,274 kg
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LL512T 4x2.5+4x1.5 Gen2 SI

Fullstendig produktnavn	LL512T 4x2.5+4x1.5 Gen2 SI
Full EOC	872016942540899
Bestillingskode	910925869435
Materialenr. (12NC)	910925869435
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169425408
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514772250
Produktseriekode	LL512T [Maxos fusion Rail]

Maxos fusion

Målskisse

