



Maxos fusion

LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK

LL523T | Maxos fusion Rail

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Huoltotunniste	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	2 276 mm
Kokonaisleveys	62 mm
Kokonaiskorkeus	42 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	42 x 62 x 2276 mm
Materiaali	Teräs
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Lisävarusteen väri	Black
Kulma	-
Nettopaino	2,344 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot	
Tuoteverion nimi	LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK
Tuoteverion nimi	LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK
EOC-koodi	872016942545399
12NC-koodi	910925869440
12NC-koodi	910925869440
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169425453
Tuotepakkausten määrä laatikossa	10

Maxos fusion

Laatikon EAN-koodi	8719514772304
Tuoteperheen koodi	LL523T [Maxos fusion Rail]

Mittapiirros

