



Maxos fusion

LL646T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH 1PCS

LL646T | Maxos fusion Rail, Hvit

Maxos fusion er et fleksibelt LED-trunkingsystem med fremragende lyskvalitet. Energikostnadene for systemet er mindre enn halvparten så store som for vanlige lysrør. I butikker kan en serie av lineære paneler, ikke-lineære moduler og et utvalg spotlys integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer til datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjonen.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	-
Driver inkludert	Nei
Service Tag	Ja
Verditrapp	Spesifikasjon
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	-
Lyskjeglevinkel for lyskilde	- grad(er)
Optikktype	-
Lysstrålespredning fra armatur	-


Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tilkobling	Skinne
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	-
Driver/strømenhet/transformator	-
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Maxos fusion

Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Innebygd styring	-
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	-
Reflektoroverflate	-
Total lengde	4 552 mm
Total bredde	62 mm
Total høyde	42 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	42 x 62 x 4552 mm
Materialer	Stål
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version
Ingress beskyttelseskode	IP54 [Beskyttet mot støvansamling, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Tilbehørsfarge	Hvit
Eksplosjonsfare-klasse	-
Nettvekt (stykk)	6,250 kg
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Nødbelysning	-

Målskisse



Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	-
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +35 °C

Bærekraftsdata

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	LL646T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH 1PCS
Fullstendig produktnavn	LL646T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH 1PCS
Full EOC	871951477267000
Bestillingskode	910925869477
Materialenr. (12NC)	910925869477
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514772670
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8719514772670
Produktseriekode	LL646T [Maxos fusion Rail]

