


LL500Z 2xEP CU Gen2 WH

910925869480



LL500Z | Maxos fusion Acc.

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør.

Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Generelle oplysninger

Service-kode	Ja
Værditrappe	Specifikation

Drift og el

Indgangsspænding	- V
Linjefrekvens	- Hz
Beskyttelsesklasse IEC	-

Mekanik og armaturhus

Samlet længde	120 mm
Samlet bredde	100 mm
Samlet højde	50 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	50 x 100 x 120 mm
Materiale	Stål
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2], standard]
Farve på tilbehør	Hvid
Vinkel	-
Nettovægt (stykke)	0,080 kg

Produktdata

Ordreprodukt navn	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH
Det fulde produkt navn	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH
Full EOC	872016942549199
Ordrekode	910925869480
Materialenr. (12NC)	910925869480
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169425491
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8719514772700
Produktseriekode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Tender text	Tender_Text_910925869480_da_DK.txt	Download 
Installation Instructions	final_MaxosFusion_LL500Z Gen2.pdf	Download 

