


LL500Z 2xEP CU Gen2 WH

910925869480



LL500Z | Maxos fusion Acc.

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Allgemeine Informationen

Service Tag	Ja
Portfolio	Best

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-

Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	120 mm
Gesamte Breite	100 mm
Gesamte Höhe	50 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	50 x 100 x 120 mm
Material	Stahl
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2] Standard]
Zubehörfarbe	Weiß
Winkel	-
Nettogewicht (Stück)	0,080 kg

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH
Gesamt-Produktcode	872016942549199
Bestellcode	8720169425491
Material-Nr. (12NC)	910925869480
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169425491
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514772700
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Tender text	Tender_Text_910925869480_de_AT.txt	Herunterladen 
Installation Instructions	final_MaxosFusion_LL500Z Gen2.pdf	Herunterladen 

