



# Maxos fusion

## LL500Z 2xEP CU Gen2 WH

LL500Z | Maxos fusion Acc.

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Huoltotunniste	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Verkkotaajuus	- Hz
Suojausluokka IEC	-
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	120 mm
Kokonaisleveys	100 mm
Kokonaiskorkeus	50 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	50 x 100 x 120 mm
Materiaali	Teräs
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Lisävarusteen väri	White
Kulma	-
Nettopaino	0,080 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot	
Tuotetiedon nimi	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH
Tuotetiedon nimi	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH
EOC-koodi	872016942549199
12NC-koodi	910925869480
12NC-koodi	910925869480
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169425491
Tuotepakkausten määrä laatikossa	6

## Maxos fusion

---

Laatikon EAN-koodi	8719514772700
Tuoteperheen koodi	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

---

