


LL500Z 2xEP CU Gen2 WH

910925869480



LL500Z | Maxos fusion Acc.

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Allmän information

Service tag	Ja
Värdetrappa	Specifikation

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-

Mekanik och armaturhus

Total längd	120 mm
Total bredd	100 mm
Total höjd	50 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	50 x 100 x 120 mm
Material	Stål
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Tillbehörsfärg	Vit
Vinkel	-
Nettovikt (styck)	0,080 kg

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH
Fullständigt produktnamn	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH
Full EOC	872016942549199
Beställningsnummer	910925869480
Materialnummer (12NC)	910925869480
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169425491
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514772700
Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Tender text	Tender_Text_910925869480_sv_SE.txt	Ladda ner 
Installation Instructions	final_MaxosFusion_LL500Z Gen2.pdf	Ladda ner 