



# Maxos fusion

## LL500Z 2xEP CU Gen2 WH

LL500Z | Maxos fusion Acc.

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

### Produktdata

Allmän information	
Service tag	Ja
Värde trappa	Specifikation
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-
Mekanik och armaturhus	
Total längd	120 mm
Total bredd	100 mm
Total höjd	50 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	50 x 100 x 120 mm
Material	Stål

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Tillbehörsfärg	Vit
Vinkel	-
Nettovikt (styck)	0,080 kg
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktdata	
Beställningsprodukt namn	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH
Fullständigt produkt namn	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH
Full EOC	872016942549199
Beställningsnummer	910925869480

## Maxos fusion

Materialnummer (12NC)	910925869480
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169425491
Räknare - antal förpackningar per kartong	6

EAN/UPC - Hölje	8719514772700
Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

