


PHILIPS

Lighting



Maxos fusion

LL500Z CM L400 Gen2 WH

LL500Z | Maxos fusion Acc.

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Huoltotunniste	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	400 mm
Kokonaisleveys	62 mm
Kokonaiskorkeus	42 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	42 x 62 x 400 mm
Materiaali	Teräs
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Lisävarusteen väri	White
Kulma	-
Nettopaino	0,500 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot	
Tuotteen nimi	LL500Z CM L400 Gen2 WH
Tuotteen nimi	LL500Z CM L400 Gen2 WH
EOC-koodi	871951477273100
12NC-koodi	910925869483
12NC-koodi	910925869483
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514772731
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1

Maxos fusion

Laatikon EAN-koodi	8719514772731
Tuoteperheen koodi	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

