


LL500Z CM L400 Gen2 WH

910925869483



LL500Z | Maxos fusion Acc.

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Allmän information

Service tag	Ja
Värdetrappa	Specifikation

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Mekanik och armaturhus

Total längd	400 mm
Total bredd	62 mm
Total höjd	42 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	42 x 62 x 400 mm
Material	Stål
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2] standard]
Tillbehörsfärg	Vit

Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Tender text	Tender_Text_910925869483_sv_SE.txt	Ladda ner 
Installation Instructions	final_MaxosFusion_LL500Z Gen2_v1.pdf	Ladda ner 

Vinkel	-
Nettovikt (styck)	0,500 kg

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL500Z CM L400 Gen2 WH
Fullständigt produktnamn	LL500Z CM L400 Gen2 WH
Full EOC	871951477273100
Beställningsnummer	910925869483
Materialnummer (12NC)	910925869483
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514772731
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8719514772731
Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

