

LL500E H4 Gen2 WH

910925869489



LL500E | Maxos fusion Electrical

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør.

Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Generelle oplysninger

Service-kode	Ja
Værditrappe	Specifikation

Drift og el

Indgangsspænding	- V
Linjefrekvens	- Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Mekanik og armaturhus

Samlet længde	212 mm
Samlet bredde	115 mm
Samlet højde	97 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	97 x 115 x 212 mm
Materiale	Stål
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Farve på tilbehør	Hvid

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Tender text	Tender_Text_910925869489_da_DK.txt	Download 
Installation Instructions	Mounting-instruction-LL500E-H4-Gen2.pdf	Download 

Vinkel	-
Nettovægt (stykke)	0,600 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	LL500E H4 Gen2 WH
Det fulde produktnavn	LL500E H4 Gen2 WH
Full EOC	871951477279300
Ordrekode	910925869489
Materialenr. (12NC)	910925869489
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514772793
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8719514772793
Produktseriekode	LL500E [Maxos fusion Electrical]

